

## PW 6163 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 160 l, capacità di carico 16.0 kg
- Comodo dosaggio liquido\*Programmi speciali disinfezione\*
- Qualità – Cestelli a nido ape, front. acc.inox epunto prelievo campione
- Efficiente: consumi ridotti e disinserimento carico max di punta
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 % \*\*, fattore g400 l

\* Perché detersivi liquidi affluiscano in modo ottimale, il modulo di dosaggio è dotato di un allacciamento supplementare all'acqua fredda.

\*\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516446927 / Numero di materiale: 11812790 / Vecchio numero di materiale: 51616314ZER

Modello e versione	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	16,0
Volume cestello in l	160
Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato	366
Apertura sportello [L] in mmLato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato contaminato	366
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
Applicazione	
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stileria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per l'ospedale	•
Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	9,63
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,13
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	63
Durata programma in min.	55
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	46
Numero di giri in g/min.	1025
Fattore g	400
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi gruppi target	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446927 / Numero di materiale: 11812790 /  
Vecchio numero di materiale: 51616314ZER

<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	15,00
Potenza assorbita in kW	18,00
Protezione in A	25
<b>Allacciamento idrico/scarico</b>	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1718
Misura esterna, larghezza netta in mm	1153
Misura esterna, profondità netta in mm	1070
Misura esterna, altezza lorda in mm	1800
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1310
Misura esterna, profondità lorda in mm	1138
Peso lordo in kg	660,2
Peso netto in kg	699
Carico a terra max. in N	7479
<b>Valori emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,50
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Secondo display sul lato decontaminato	•
Distributore liscivia	•
Posizionamento e blocco automatico del cestello	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Etichetta energetica</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta	•
Registrazione dati di funzionamento	•

## PW 6163 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446927 / Numero di materiale: 11812790 /  
Vecchio numero di materiale: 51616314ZER

Recupero acqua (opzionale) •

### Capacità

Piumoni sintetici [numero]	2
Cuscini sintetici [numero]	4
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	4
Mop, cotone, 40 cm [numero]	84
Mop, cotone, 50 cm [numero]	73
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	133
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	94

### Marchio di controllo e contrassegno

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•