

PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 160 l, capacità di carico 16.0 kg
- Grande varietà di programmi – progr. speciali di disinfez.
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 %\*, fattore g400

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 /  
Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

| <b>Struttura e versione</b>  |                           |
|--|---------------------------|
| Costruzione  | Lavatrice igiene          |
| Linea  | Professional              |
| Frontale   | Grigio                    |
| Rapporto di carico   | 1:10                      |
| Carico in kg   | 16,0                      |
| Volume cestello in l   | 160                       |
| Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato                           | 352                       |
| Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato                           | 366                       |
| Apertura sportello [L] in mmLato contaminato                             | 352                       |
| Apertura sportello [H] in mmLato contaminato                             | 366                       |
| Angolo apertura sportello in gradi                                       | 153                       |
| Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza                   | •                         |
| Cestello a nido d'ape  | •                         |
| <b>Utilizzo</b>  |                           |
| Per case di riposo e case di cura  | •                         |
| Per il Facility Management   | •                         |
| Per lavanderia e stireria  | •                         |
| Per vigili del fuoco e servizi di soccorso                               | •                         |
| Per l'ospedale   | •                         |
| <b>Dati prestazioni</b>  |                           |
| Efficacia contro i virus testata   | •                         |
| Igiene testata   | •                         |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg       | 9,63                      |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg | 0,13                      |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda    | 63                        |
| Durata programma in min.   | 55                        |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in %                             | 48                        |
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %                     | 46                        |
| Numero di giri in g/min.   | 1025                      |
| Fattore g  | 400                       |
| Ore di funzionamento testate   | 30000                     |
| <b>Comandi</b>   |                           |
| Tipo di comandi  | Profitronic M             |
| Impostazione programma   | Liberamente programmabile |
| Preselez. max. tempo di avvio in h                                       | Selezionabile             |
| Indicazione durata residua   | •                         |
| Indicazione svolgimento programma  | •                         |
| Lingue del display impostabili   | •                         |
| <b>Programmi base e specifici</b>  |                           |
| Programma base   | •                         |
| Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione                | •                         |
| Programmi per case di riposo e case di cura                              | •                         |
| Programmi per il Facility Management                                     | •                         |
| Programmi per pulizie tessuti  | •                         |
| Programmi per aziende artigianali  | •                         |
| Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso                     | •                         |
| Programmi per scuderie/stalle  | •                         |

## PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 /  
Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Programmi per ospedali  | •                         |
| Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness        | •                         |
| <b>Dosaggio</b>   |                           |
| Cassetto detersivi  | 4 scomparti               |
| Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)         | •                         |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 12                        |
| Sensore vuoto   | •                         |
| <b>Allacciamento elettrico standard</b>                         |                           |
| Tipo di riscaldamento   | Elettrico                 |
| Allacciamento elettrico   | 3N AC 400V 50/60HZ        |
| Potenza di riscaldamento in kW                                  | 15,00                     |
| Potenza assorbita in kW   | 18,00                     |
| Protezione in A   | 25                        |
| <b>Allacciamento/scarico idrico</b>                             |                           |
| Acqua fredda [numero]   | 2x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua calda [numero]  | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Valvola di scarico  | DN 70                     |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |                           |
| Misura esterna, altezza netta in mm                             | 1718                      |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                           | 1153                      |
| Misura esterna, profondità netta in mm                          | 1070                      |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                             | 1815                      |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                           | 1310                      |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                          | 1138                      |
| Peso lordo in kg  | 660,5                     |
| Peso netto in kg  | 679                       |
| Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>                | 7479                      |
| <b>Valori delle emissioni</b>                                   |                           |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro               | 70 dB(A) re 20 µPa        |
| Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h                           | 6,50                      |
| <b>Dotazione</b>  |                           |
| Drenaggio preliminare brevettato                                | •                         |
| Trattamento brevettato panni                                    | •                         |
| Controllo bil. carico   | •                         |
| Controllo della temperatura                                     | •                         |
| Due spie luminose sul lato decontaminato                        | •                         |
| Posizionamento e blocco automatico del cestello                 | •                         |
| Zoccolo montato, octoblau                                       | •                         |
| Resistenza di riscaldamento speciale                            | •                         |
| Automatismo quantità Plus                                       | •                         |
| Contatore di portata volumetrica (opzionale)                    | •                         |
| Alloggiamento modulo di comunicazione                           | •                         |
| Interruttore arresto di emergenza                               | •                         |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio                         | •                         |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                               |                           |
| Percentuale di riciclaggio in %                                 | 95                        |
| <b>Possibilità di allacciamento</b>                             |                           |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio                    | •                         |
| Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)                           | •                         |

PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 /  
Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

Spegnimento carico massimo di punta/gestione  
dell'energia (opzione) •

Registrazione dati di funzionamento •

Recupero acqua (opzionale) •

#### Capacità

Piumoni sintetici [numero] 2

Cuscini sintetici [numero] 4

Piumoni [numero] 2

Cuscini [numero] 4

Mop, cotone, 40 cm [numero] 84

Mop, cotone, 50 cm [numero] 73

Mop, microfibra, 40 cm [numero] 133

Mop, microfibra, 50 cm [numero] 94

#### Norme, marcature, certificazioni

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 •

WEEE •

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE •