

PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 160 l, capacità di carico 16.0 kg
- Grande varietà di programmi – progr. speciali di disinfez.
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 % %*, fattore g400

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 / Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Grigio
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	16,0
Volume cestello in l	160
Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato	366
Apertura sportello [L] in mmLato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato contaminato	366
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	9,63
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,13
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	63
Durata programma in min.	55
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	46
Numero di giri in g/min.	1025
Fattore g	400
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•

PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 /
Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	15,00
Potenza assorbita in kW	18,00
Protezione in A	25
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1718
Misura esterna, larghezza netta in mm	1153
Misura esterna, profondità netta in mm	1070
Misura esterna, altezza lorda in mm	1815
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1310
Misura esterna, profondità lorda in mm	1138
Peso lordo in kg	660,5
Peso netto in kg	679
Carico sul pavimento massimo in N	7479
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	6,50
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Due spie luminose sul lato decontaminato	•
Posizionamento e blocco automatico del cestello	•
Zoccolo montato, octoblau	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

PW 6163 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516446934 / Numero di materiale: 11812800 /
Vecchio numero di materiale: 51616325ZER

Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Piumoni sintetici [numero]	2
Cuscini sintetici [numero]	4
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	4
Strofinacci, 22 g [numero]	365
Mop, cotone, 40 cm [numero]	84
Mop, cotone, 50 cm [numero]	73
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	133
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	94
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•