

PW 6243 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 240 l, capacità di carico 24.0 kg
- Comodo dosaggio liquido*Programmi speciali disinfezione
- Max. qual. Miele – Cest. a nido d'ape e front.acc.inox
- Efficiente: consumi ridotti e disinserimento carico max di punta
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 % **, fattore g360

* Perché detersivi liquidi affluiscono in modo ottimale, il modulo di dosaggio è dotato di un allacciamento supplementare all'acqua fredda.

** Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447115 / Numero di materiale: 11812910 /
Vecchio numero di materiale: 51624307ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	24,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato	593
Apertura sportello [L] in mmLato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato contaminato	593
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	10,63
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,09
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	68
Durata programma in min.	53
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	46
Numero di giri in g/min.	975
Fattore g	360
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•

PW 6243 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447115 / Numero di materiale: 11812910 /
Vecchio numero di materiale: 51624307ZER

Programmi per ospedali

•

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness

•

Dosaggio

Cassetto detersivi

4 scomparti

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio
[numero]

12

Sensore vuoto

•

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento

Elettrico

Allacciamento elettrico

3N AC 400V 50/60HZ

Potenza di riscaldamento in kW

24,00

Potenza assorbita in kW

25,00

Protezione in A

50

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]

2x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua calda [numero]

1x 1/2" con raccordo 3/4"

Valvola di scarico

DN 70

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

1718

Misura esterna, larghezza netta in mm

1384

Misura esterna, profondità netta in mm

1070

Misura esterna, altezza lorda in mm

1800

Misura esterna, larghezza lorda in mm

1570

Misura esterna, profondità lorda in mm

1138

Peso lordo in kg

820,0

Peso netto in kg

838

Carico massimo sul pavimento in N/m²

9808

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro

71 dB(A) re 20 µPa

Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h

9,00

Dotazione

Drenaggio preliminare brevettato

•

Trattamento brevettato panni

•

Controllo bil. carico

•

Controllo della temperatura

•

Secondo display sul lato decontaminato

•

Posizionamento e blocco automatico del cestello

•

Resistenza di riscaldamento speciale

•

Automatismo quantità Plus

•

Contatore di portata volumetrica (opzionale)

•

Alloggiamento modulo di comunicazione

•

Interruttore arresto di emergenza

•

Accessori indipendenti dall'apparecchio

•

Efficienza e sostenibilità

Percentuale di riciclaggio in %

95

Possibilità di allacciamento

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio

•

Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)

•

Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia

•

Registrazione dati di funzionamento

•

Recupero acqua (opzionale)

•

PW 6243 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447115 / Numero di materiale: 11812910 /
Vecchio numero di materiale: 51624307ZER

Capacità	
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Mop, cotone, 40 cm [numero]	126
Mop, cotone, 50 cm [numero]	109
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	200
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	141
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	