

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 240 l, capacità di carico 24.0 kg
- Comodo dosaggio liquido & *Programmi speciali disinfezione*
- Qualità – Cestelli a nido ape, front. acc. inox e punto prelievo campione
- Efficiente: consumi ridotti e disinserimento carico max di punta
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 % %**, fattore g360

* Perché detersivi liquidi affluiscano in modo ottimale, il modulo di dosaggio è dotato di un allacciamento supplementare all'acqua fredda.

** Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447139 / Numero di materiale: 11812930 /
Vecchio numero di materiale: 51624314ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	24,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [L] in mm Lato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mm Lato decontaminato	593
Apertura sportello [L] in mm Lato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mm Lato contaminato	593
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderia e stileria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	10,63
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,09
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	68
Durata programma in min.	53
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	46
Numero di giri in g/min.	975
Fattore g	360
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447139 / Numero di materiale: 11812930 /
Vecchio numero di materiale: 51624314ZER

Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	24,00
Potenza assorbita in kW	25,00
Protezione in A	50
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1718
Misura esterna, larghezza netta in mm	1384
Misura esterna, profondità netta in mm	1070
Misura esterna, altezza lorda in mm	1800
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1570
Misura esterna, profondità lorda in mm	1138
Peso lordo in kg	850,6
Peso netto in kg	869
Carico sul pavimento massimo in N	9808
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	71 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	9,00
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Secondo display sul lato decontaminato	•
Distributore liscivia	•
Posizionamento e blocco automatico del cestello	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Lavatrice igiene con base con sistema di pesatura, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447139 / Numero di materiale: 11812930 /

Vecchio numero di materiale: 51624314ZER

Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Strofinacci, 22 g [numero]	545
Mop, cotone, 40 cm [numero]	126
Mop, cotone, 50 cm [numero]	109
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	200
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	141
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•