

## PW 6243 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 240 l, capacità di carico 24.0 kg
- Grande varietà di programmi – progr. speciali di disinfez.
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 46 % %, fattore g360

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447146 / Numero di materiale: 11812940 / Vecchio numero di materiale: 51624325ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Grigio
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	24,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato	593
Apertura sportello [L] in mmLato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato contaminato	593
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	10,63
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,09
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	68
Durata programma in min.	53
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	46
Numero di giri in g/min.	975
Fattore g	360
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•

PW 6243 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447146 / Numero di materiale: 11812940 /  
Vecchio numero di materiale: 51624325ZER

Programmi per ospedali	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	24,00
Potenza assorbita in kW	25,00
Protezione in A	50
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	1800
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1570
Misura esterna, profondità lorda in mm	1138
Peso lordo in kg	838,0
Peso netto in kg	851
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	9808
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	71 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	9,00
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Due spie luminose sul lato decontaminato	•
Posizionamento e blocco automatico del cestello	•
Zoccolo montato, octoblau	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•

PW 6243 [EL WEK UG]

Lavatrice igiene con zoccolo, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447146 / Numero di materiale: 11812940 /  
Vecchio numero di materiale: 51624325ZER

<b>Capacità</b>	
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Mop, cotone, 40 cm [numero]	126
Mop, cotone, 50 cm [numero]	109
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	200
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	141
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•