


## PW 6323 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Comodo dosaggio liquido\*Programmi speciali disinfezione\*
- Max. qual. Miele – Cest. a nido d'ape e front.acc.inox
- Efficiente: consumi ridotti e disinserimento carico max di punta
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 41 % \*\*, fattore g360

\* Perché detersivi liquidi affluiscono in modo ottimale, il modulo di dosaggio è dotato di un allacciamento supplementare all'acqua fredda.


\*\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447221 / Numero di materiale: 11813040 /  
Vecchio numero di materiale: 51632307ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Lavatrice igiene
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [L] in mmLato decontaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato decontaminato	593
Apertura sportello [L] in mmLato contaminato	352
Apertura sportello [H] in mmLato contaminato	593
Angolo apertura sportello in gradi	153
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
<b>Utilizzo</b>	
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per l'ospedale	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	10,31
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,12
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	74
Durata programma in min.	61
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	41
Numero di giri in g/min.	975
Fattore g	360
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•

PW 6323 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.




Codice EAN: 4002516447221 / Numero di materiale: 11813040 /  
Vecchio numero di materiale: 51632307ZER

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness

<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	30,00
Potenza assorbita in kW	31,00
Protezione in A	63
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1718
Misura esterna, larghezza netta in mm	1605
Misura esterna, profondità netta in mm	1070
Misura esterna, altezza lorda in mm	1800
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1758
Misura esterna, profondità lorda in mm	1138
Peso lordo in kg	860,0
Peso netto in kg	878
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	10741
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	71 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	11,20
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Secondo display sul lato decontaminato	•
Posizionamento e blocco automatico del cestello	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•

PW 6323 [EL WEK MF]

Lavatrice igiene, riscaldamento elettrico  
con parete divisoria per case di cura e di riposo e ospedali.



Codice EAN: 4002516447221 / Numero di materiale: 11813040 /  
Vecchio numero di materiale: 51632307ZER

<b>Capacità</b>	
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•