

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico
con comando programmabile per la massima flessibilità.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %, fattore g447

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447450 / Numero di materiale: 11814020 /
Vecchio numero di materiale: 51632108ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,25
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	288,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	8,00
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	61
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	281,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	3,20
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	281,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	47

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con comando programmabile per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516447450 / Numero di materiale: 11814020 /

Vecchio numero di materiale: 51632108ZER

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	284,8
---	-------

Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,60
---	------

Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	37
---	----

Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
--	----

Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	47
--	----

Numero di giri in g/min.	1000
--------------------------	------

Fattore g	447
-----------	-----

Ore di funzionamento testate	30000
------------------------------	-------

Comandi

Tipo di comandi	Profitronic M
-----------------	---------------

Impostazione programma	Liberamente programmabile
------------------------	---------------------------

Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
------------------------------------	---------------

Indicazione durata residua	•
----------------------------	---

Indicazione svolgimento programma	•
-----------------------------------	---

Lingue del display impostabili	•
--------------------------------	---

Programmi base e specifici

Programma base	•
----------------	---

Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
---	---

Programmi per case di riposo e case di cura	•
---	---

Programmi per il Facility Management	•
--------------------------------------	---

Programmi per pulizie tessuti	•
-------------------------------	---

Programmi per aziende artigianali	•
-----------------------------------	---

Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
--	---

Programmi per scuderie/stalle	•
-------------------------------	---

Programmi per ospedali	•
------------------------	---

Programmi per le associazioni sportive	•
--	---

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
--	---

Dosaggio

Cassetto detersivi	3 scomparti
--------------------	-------------

Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)	•
---	---

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
---	----

Sensore vuoto	•
---------------	---

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento	Elettrico
-----------------------	-----------

Allacciamento elettrico	3 AC 440V 60HZ
-------------------------	----------------

Potenza di riscaldamento in kW	30,00
--------------------------------	-------

Potenza assorbita in kW	31,00
-------------------------	-------

Protezione in A	50
-----------------	----

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
-----------------------	---------------------------

Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
----------------------	---------------------------

Valvola di scarico	DN 70
--------------------	-------

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	1643
-------------------------------------	------

Misura esterna, larghezza netta in mm	1089
---------------------------------------	------

Misura esterna, profondità netta in mm	1280
--	------

Misura esterna, altezza lorda in mm	1710
-------------------------------------	------

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con comando programmabile per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516447450 / Numero di materiale: 11814020 /
Vecchio numero di materiale: 51632108ZER

Misura esterna, larghezza lorda in mm	1336
Misura esterna, profondità lorda in mm	1530
Peso lordo in kg	663,0
Peso netto in kg	714
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	9353
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	73 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,10
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	96
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	26
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•