

PW 6321 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %, fattore g447

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447481 / Numero di materiale: 11814070 /
Vecchio numero di materiale: 51632115ZER

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,25
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	288,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	8,00
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	61
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	281,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	3,20
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	281,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	47

PW 6321 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



Codice EAN: 4002516447481 / Numero di materiale: 11814070 /

Vecchio numero di materiale: 51632115ZER

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	284,8
---	-------

Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,60
---	------

Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	37
---	----

Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
--	----

Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	47
--	----

Numero di giri in g/min.	1000
--------------------------	------

Fattore g	447
-----------	-----

Ore di funzionamento testate	30000
------------------------------	-------

Comandi

Tipo di comandi	Profitronic M
-----------------	---------------

Impostazione programma	Liberamente programmabile
------------------------	---------------------------

Preselez. max. tempo di avvio in h	24
------------------------------------	----

Indicazione durata residua	•
----------------------------	---

Indicazione svolgimento programma	•
-----------------------------------	---

Lingue del display impostabili	•
--------------------------------	---

Programmi base e specifici

Programma base	•
----------------	---

Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
---	---

Programmi per case di riposo e case di cura	•
---	---

Programmi per il Facility Management	•
--------------------------------------	---

Programmi per pulizie tessuti	•
-------------------------------	---

Programmi per aziende artigianali	•
-----------------------------------	---

Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
--	---

Programmi per scuderie/stalle	•
-------------------------------	---

Programmi per ospedali	•
------------------------	---

Programmi per le associazioni sportive	•
--	---

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
--	---

Dosaggio

Cassetto detersivi	3 scomparti
--------------------	-------------

Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
--	---

Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)	•
---	---

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
---	----

Sensore vuoto	•
---------------	---

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento	Elettrico
-----------------------	-----------

Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50-60HZ
-------------------------	------------------------

Potenza di riscaldamento in kW	30,00
--------------------------------	-------

Potenza assorbita in kW	31,00
-------------------------	-------

Protezione in A	63
-----------------	----

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
-----------------------	---------------------------

Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
----------------------	---------------------------

Valvola di scarico	DN 70
--------------------	-------

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	1643
-------------------------------------	------

Misura esterna, larghezza netta in mm	1089
---------------------------------------	------

Misura esterna, profondità netta in mm	1280
--	------

PW 6321 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.

Codice EAN: 4002516447481 / Numero di materiale: 11814070 /
Vecchio numero di materiale: 51632115ZER

Misura esterna, altezza lorda in mm	1710
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1336
Misura esterna, profondità lorda in mm	1530
Peso lordo in kg	688,0
Peso netto in kg	739
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	9520
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	73 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	4,70
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Sistema di pesatura	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	96
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	26
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•

PW 6321 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



Codice EAN: 4002516447481 / Numero di materiale: 11814070 /
Vecchio numero di materiale: 51632115ZER

UKCA

WEEE

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

•

•