

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

specifico per il settore Marine, cassetto detersivi, modulo dosaggio liquido.



Codice EAN: 4002516447504 / Numero di materiale: 11814090 /
Vecchio numero di materiale: 51632117SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,25
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	288,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	8,00
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	61
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	281,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	3,20
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	281,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	47
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	284,8
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,60
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	37
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	47
Numero di giri in g/min.	1000

- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %*, fattore g447
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

specifico per il settore Marine, cassetto detersivi, modulo dosaggio liquido.



Codice EAN: 4002516447504 / Numero di materiale: 11814090 /
Vecchio numero di materiale: 51632117SOM

Fattore g	447
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 220-240V 50-60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	24,00
Potenza assorbita in kW	25,00
Protezione in A	80
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 208V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	19,00
Potenza assorbita in kW	20,00
Protezione in A	70
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1643
Misura esterna, larghezza netta in mm	1089
Misura esterna, profondità netta in mm	1280
Misura esterna, altezza lorda in mm	1710
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1336

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

specifico per il settore Marine, cassetto detersivi, modulo dosaggio liquido.

Codice EAN: 4002516447504 / Numero di materiale: 11814090 /

Vecchio numero di materiale: 51632117SOM

Misura esterna, profondità lorda in mm	1530
Peso lordo in kg	680,0
Peso netto in kg	731
Carico sul pavimento massimo in N	9520
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	4,70
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	96
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	26
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

specifico per il settore Marine, cassetto detersivi, modulo dosaggio liquido.



Codice EAN: 4002516447504 / Numero di materiale: 11814090 /
Vecchio numero di materiale: 51632117SOM

UKCA

•

WEEE

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•