

PW 6321 [D ind. SOM MF]

Lavatrice, riscaldamento a vapore (indiretto)

specifico per il settore Marine con modulo dosaggio liquido.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %, fattore g447

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516447573 / Numero di materiale: 11814160 /  
Vecchio numero di materiale: 51632146SOM

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
<b>Utilizzo</b>	
Per la navigazione	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	288,0
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	281,6
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	281,6
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	284,8
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	47
Numero di giri in g/min.	1000
Fattore g	447
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per le associazioni sportive	•

PW 6321 [D ind. SOM MF]

Lavatrice, riscaldamento a vapore (indiretto)

specifico per il settore Marine con modulo dosaggio liquido.



Codice EAN: 4002516447573 / Numero di materiale: 11814160 /

Vecchio numero di materiale: 51632146SOM

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness

#### Dosaggio

Cassetto detersivi 3 scomparti

Possibilità di dosare prodotti liquidi

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] 12

Sensore vuoto

#### Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento Vapore indiretto

Allacciamento elettrico 3 AC 400V 60 HZ

Potenza di riscaldamento vapore in kW 50,00

Potenza assorbita in kW 6,10

Protezione in A 16

#### Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero] 3 x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua calda [numero] 1x 1/2" con raccordo 3/4"

Valvola di scarico DN 70

#### Allacciamento al vapore

Allacciamento al vapore 2 x 1/2"

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 1643

Misura esterna, larghezza netta in mm 1089

Misura esterna, profondità netta in mm 1280

Misura esterna, altezza lorda in mm 1710

Misura esterna, larghezza lorda in mm 1336

Misura esterna, profondità lorda in mm 1530

Peso lordo in kg 656,0

Peso netto in kg 707

Carico massimo sul pavimento in N/m<sup>2</sup> 9285

#### Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro 73 dB(A) re 20 µPa

Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h 6,10

#### Dotazione

Drenaggio preliminare brevettato

Trattamento brevettato panni

Controllo bil. carico

Controllo della temperatura

Resistenza di riscaldamento speciale

Automatismo quantità Plus

Contatore di portata volumetrica (opzionale)

Alloggiamento modulo di comunicazione

Interruttore arresto di emergenza

Accessori indipendenti dall'apparecchio

#### Efficienza e sostenibilità

Percentuale di riciclaggio in % 96

#### Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio

Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)

Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)

PW 6321 [D ind. SOM MF]

Lavatrice, riscaldamento a vapore (indiretto)

specifico per il settore Marine con modulo dosaggio liquido.



Codice EAN: 4002516447573 / Numero di materiale: 11814160 /

Vecchio numero di materiale: 51632146SOM

Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	26
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•