

TCH790WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

Con DryCare 40 e SilenceDrum per asciugatura silenziosa e massimo comfort.



- SilenceDrum riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- DryCare 40 : asciuga quasi tutto quello che è lavabile a 40 °C
- asciugatura più rapida e massima efficienza energetica: EcoSpeed
- Due fragranze da cambiare con un tocco – FragranceDos<sup>2</sup>
- Flessibilità e comfort con la connessione in rete: Miele@home

**A+++**

Codice EAN: 4002516463511 / Numero di materiale: 11819690 /  
Vecchio numero di materiale: 12CH7902D

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	sinistra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Risultato di asciugatura</b>	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Igiene testata	•
Igiene testata contro i virus	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Isolamento acustico per una bassa rumorosità	•
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	185
Durata nel programma standard in min	184
Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in db(A) re1pW	64
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone 60°	1,55
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TCH790WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

Con DryCare 40 e SilenceDrum per asciugatura silenziosa e massimo comfort.



Codice EAN: 4002516463511 / Numero di materiale: 11819690 /

Vecchio numero di materiale: 12CH7902D

<b>Programmi di asciugatura</b>	
Cotone	•
Cotone freccia	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Impermeabilizzare	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•
<b>Opzioni asciugatura</b>	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
<b>Qualità</b>	
Centine soft	•
<b>Sicurezza</b>	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	56
Assorbimento complessivo in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO <sub>2</sub> e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO <sub>2</sub> e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
Flacone profumato	•
Buono per il secondo profumatore	•

TCH790WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


Con DryCare 40 e SilenceDrum per asciugatura silenziosa e massimo comfort.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm