

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuoc.al vapore, cuocere, arrostito con conness., TasteControl e luce a LED.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore MonoSteam
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Pulizia facile – Dotazione PerfectClean

A+

Codice EAN: 4002516596011 / Numero di materiale: 11821040 / Vecchio numero di materiale: 22745042l

Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
PureLine	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Funzione Crisp	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Forno a vapore	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Arrostire	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuoc.al vapore, cuocere, arrostitire con conness., TasteControl e luce a LED.



Codice EAN: 4002516596011 / Numero di materiale: 11821040 /
Vecchio numero di materiale: 22745042I

Impostazioni individuali

•

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A+++ - D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20

Comfort di pulizia

Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura smaltato con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore esterno di vapore	•
Corpo termico inferiore per riduzione condensa	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•

Tecnica vapore/allacciamento idrico

MonoSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	2,20
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,0
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	1 spot a LED
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max in modalità forno tradizionale in °C	250
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	70
Temperature max in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550

DGC 7450

Forno a vapore combinato

per cuoc.al vapore, cuocere, arrostito con conness., TasteControl e luce a LED.



Codice EAN: 4002516596011 / Numero di materiale: 11821040 /
Vecchio numero di materiale: 227450421

Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 569
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	569,3
Peso in kg	42,0
Assorbimento complessivo in kW	3,50
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean	1
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostito con PerfectClean	1
Guide completamente estraibili FlexiClip con PerfectClean (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Contenitori di cottura in acciaio inox forato	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Pastiglie decalcificanti	2

Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7450

Forno a vapore combinato


per cuoc.al vapore, cuocere, arrostitire con conness., TasteControl e luce a LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing