

TWW780WP Passion

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- Finish Vaporeliscia e rinfresca, così risparmi tempo nella fase di stiro
- SilenceDrum#* riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Migliore trattamento per capi delicati: cesto accessorio Miele
- Comando app completo della tua asciugatrice con Miele@home**

* Brevetto: EP 4 163 433

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516464969 / Numero di materiale: 11824920 / Vecchio numero di materiale: 12WW78021

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Incernieratura sportello reversibile	•
Tipologia	
Marca prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Alluminio argento con anello cromato
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Comandi touch
Display	MTouch
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos ²	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Igiene testata	•
Igiene testata contro i virus	•
Trattamento delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione dell'ora	•
Indicazione avanzamento programma	Si
Guida per l'asciugatura	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
Multilingua	•
Isolamento acustico per una bassa rumorosità	•
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Più economica rispetto al valore limite (24) della classe di efficienza energetica A+++	10%
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	174
Durata nel programma standard in min	220
Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in db(A) re1pW	62
Classe di efficienza di condensazione	A

TWW780WP Passion

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Codice EAN: 4002516464969 / Numero di materiale: 11824920 /

Vecchio numero di materiale: 12WW7802I

Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone 60° 1,47

EcoFeedback	•
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di asciugatura	
Automatic plus	•
Cotone	•
Cotone freccia	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento seta	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Cuscini medi	•
Cuscini grandi	•
Igiene cotone	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•
Finish vapore	•
Opzioni asciugatura	
Fase antipiega	•
Delicato plus	•
Rinfrescare	•
Eco	•
Segnale acustico	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643

TWW780WP Passion

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Codice EAN: 4002516464969 / Numero di materiale: 11824920 /


Vecchio numero di materiale: 12WW7802I

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	62
Assorbimento complessivo in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Contiene gas fluorurati ad effetto serra	•
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R134a
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,48
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	1430
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	686,00
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Flacone profumato	•
Buono per il secondo profumatore	•
Buono per un cesto accessorio	•
Lingue del display disponibili	


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion
Asciugatrici T1 a pompa di calore:
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm