

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico



Codice EAN: 4002516458388 / Numero di materiale: 11849810 /

Vecchio numero di materiale: 51912010SOM

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciao inox
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	12,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	12,0
Volume cestello in l	110
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Applicazione	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Potenza	
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	74,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	142,2
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,68
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	2,50
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	70,8
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	139,9
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,72
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,00
Durata programma in min.	42
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	69,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico



Codice EAN: 4002516458388 / Numero di materiale: 11849810 /

Vecchio numero di materiale: 51912010SOM

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	68,4
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,36
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	31
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	54
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	0,72
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1150
Fattore g	458
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	liberamente selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
Programmi gruppi target	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 vani
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	35
Variante di tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 230V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	35
Allacciamento idrico/scarico	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua dura [numero]	2x 1/2" con raccor. 3/4"(opz.)
Valvola di scarico	DN 70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1350
Misura esterna, larghezza netta in mm	799

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico

Codice EAN: 4002516458388 / Numero di materiale: 11849810 /

Vecchio numero di materiale: 51912010SOM

Misura esterna, profondità netta in mm	924
Misura esterna, altezza lorda in mm	1475
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	289,0
Peso netto in kg	308
Valori emissioni	
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,48
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Etichetta energetica	
Percentuale di riciclaggio in %	91
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	10
Caschi di pronto intervento [numero]	3
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	289
Mop, cotone, 40 cm [numero]	64
Mop, cotone, 50 cm [numero]	56
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	100
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	72
Mop, ufficio, 100 g [numero]	120
Mop, scale, 150 g [numero]	80

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico



Codice EAN: 4002516458388 / Numero di materiale: 11849810 /

Vecchio numero di materiale: 51912010SOM

Coperte estive per cavalli [numero] 2

Marchio di controllo e contrassegno

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4

•

WEEE

•

EAC

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•