


APLW 215

Modulo

per disporre in modo ottimale vetreria voluminosa fino a 50 l.



- Utilizzabile sul ripiano 1
- Con un ugelli speciale
- Con telaio di supporto

Codice EAN: 4002516525981 / Numero di materiale: 11853940 /  
Vecchio numero di materiale: 69621500D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Altro inserto/Altro modulo	•
Modulo per vetreria di laboratorio voluminosa	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria da laboratorio voluminosa [numero]	1
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	565
Misura esterna, larghezza netta in mm	469
Misura esterna, profondità netta in mm	526
Misura esterna, altezza lorda in mm	590
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	3,84
Peso lordo in kg	5,14