

G 7110 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Comunicare in modo semplice con l'elettrodomestico – Miele@home
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l in Automatic Programm
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose



Codice EAN: 4002516459545 / Numero di materiale: 11854070 /
Vecchio numero di materiale: 21711016l

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipologia | |
| Lavastoviglie da posizionamento libero | • |
| Lavastoviglie da 60 cm | • |
| Design | |
| Colore pannello comandi | Bianco brillante |
| Versione pannello | Schermo dritto |
| Comandi | Tasto selezione programmi |
| Display | Display a 1 riga con testi in chiaro |
| Colore display | bianco |
| MultiLingua | • |
| Comfort | |
| Connessione a Miele@home | • |
| Dosaggio automatico con PowerDisk | • |
| Ausilio chiusura sportello | ComfortClose |
| Indicazione durata residua | • |
| Posticipo avvio max. 24 h | • |
| Controllo di funzionamento | Display |
| Scelta della lingua a display | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | B |
| Consumo idrico nel programma Automatic in l da | 6,0 |
| Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo) | 8,4 |
| Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh | 0,64 |
| Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli) | 64 |
| Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh | 0,40 |
| Durata del programma Eco in minuti | 199 |
| Classe di rumorosità | B |
| Rumorosità in dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Igiene testata | • |
| ThermoSpar® | • |
| Mezzo carico | • |
| Qualità del risultato | |
| Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita | • |
| SensorDry | • |
| Asciugatura Turbothermic a circolazione aria | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmi di lavaggio | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intenso 75°C | • |
| PowerWash | • |
| Delicato | • |
| Silence 40 dB(A) | • |
| Pulizia macchina | • |

G 7110 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.




Codice EAN: 4002516459545 / Numero di materiale: 11854070 /
Vecchio numero di materiale: 21711016l

| Opzioni di lavaggio | |
|--|--|
| AutoDos | • |
| Express | • |
| Pulito extra | • |
| Asciugatura extra | • |
| Struttura del cestello | |
| Sistemazione posate | Cassetto 3D MultiFlex |
| Ripiano per tazze FlexCare | 1 |
| Disposizione nel cestello | ComfortPlus |
| Numero coperti standard | 14 |
| Sicurezza | |
| Waterproof-System | • |
| Spia controllo filtro | • |
| Sicurezza bimbi | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia in mm | 600 |
| Altezza nicchia in mm | 845 |
| Altezza nicchia in mm | 880 |
| Profondità nicchia in mm | 600 |
| Larghezza elettrodomestico in mm | 598 |
| Altezza elettrodomestico in mm | 845 |
| Profondità elettrodomestico in mm | 600 |
| Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm | 119,5 |
| Peso netto in kg | 56,0 |
| Potenza assorbita in kW | 2,00 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza elettrica standard | 50 |
| Lunghezza tubo di afflusso idrico in m | 1,50 |
| Lunghezza di tubo di scarico idrico in m | 1,50 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,70 |
| Lingue del display disponibili | |
| Lingue disponibili a display mediante Multilingua | deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, português, türkçe |
| Accessori in dotazione | |
| 1x PowerDisk | • |
| Voucher per 6x PowerDisk | • |

G 7110 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)