

## PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 36 min\*
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello
- Disporre il carico in modo flessibile per lavaggio ottimale

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /  
Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, a carica frontale
Linea	SmartBiz
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Bianco brillante
Coperchio	Plastica
Pareti laterali	Bianco brillante
Colore pannello comandi	Cleansteel
Utilizzo	
Adatto per le pensioni	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Per uso domestico	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	36
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	13
Durata in cicli di lavaggio	12500
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Selettori programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90
Potenza assorbita in kW	2,10
Protezione in A	10-16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100

## PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /

Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	845
Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm	845
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	970
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	540
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	56
Peso lordo in kg	64
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	0,0
<b>Programmi</b>	
Universal	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intensivo	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Dotazione cesti Comfort	•
Supporto tazza FlexCare [Quantità]	2
Cestello posate	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
<b>Dotazione</b>	
Asciugatura	Asciugatura supplementare, Asciugatura attiva a condensazione, Asciugatura ottimizzata AutoOpen
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brillinat GlassCare	•

## PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /  
Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

Sicurezza bimbi	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Interfaccia ottica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•
Modulo WLAN	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Quantità di carico del programma Eco in coperti normati	13
Classe di efficienza energetica (A-G)	E
Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO	93
Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l	12,0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW	46
Durata del programma Eco in min.	250
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
VDE	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
EN 1717	•