

PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 36 min*
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello
- Disporre il carico in modo flessibile per lavaggio ottimale

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /
Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

| Struttura e versione | |
|---|---|
| Struttura | Lavastoviglie da posizionamento libero, a carica frontale |
| Linea | SmartBiz |
| Sistema risciacquo | Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita |
| Num. livelli risciacquo | 2 |
| Frontale | Bianco brillante |
| Coperchio | Plastica |
| Pareti laterali | Bianco brillante |
| Colore pannello comandi | Cleansteel |
| Utilizzo | |
| Adatto per le pensioni | • |
| Per scuole materne | • |
| Adatto per università e scuole | • |
| Adatto per uffici e agenzie | • |
| Per uso domestico | • |
| Adatto per gli artigiani | • |
| Adatto per le associazioni sportive | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia testata contro i virus | • |
| Igiene testata | • |
| Pompa di circolazione, Qmax in l/min. | 75 |
| Durata minima del programma in min. | 36 |
| Temperatura max risciacquo finale in °C | 75 |
| Prestazioni di lavaggio coperti/carico | 13 |
| Durata in cicli di lavaggio | 12500 |
| Miele MOVE | |
| Connessione in rete con Miele MOVE | • |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | Comando elettronico |
| Selezione programma | Selettori programmi |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | 24 |
| Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso | • |
| Programmi [numero] | 8 |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Spia controllo filtro | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Allacciamento elettrico | AC 230V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 1,90 |
| Potenza assorbita in kW | 2,10 |
| Protezione in A | 10-16 |
| Lunghezza cavo di rete in m | 1,70 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda o calda [numero] | 1 |
| Pressione di flusso necessaria in bar | 1,00-10,00 |
| Pompa di scarico | 22 |
| Prevalenza massima della pompa di scarico in cm | 100 |

PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /

Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

| | |
|---|---|
| Addolcitore acqua integrato | • |
| Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol | 6,50 |
| Sistema di protezione idrica | Waterproof-System |
| Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm | 150 |
| Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm | 150 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 845 |
| Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm | 845 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 598 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 600 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 970 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 670 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 690 |
| Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm | 540 |
| Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm | 510 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm | 450 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm | 450 |
| Altezza inserimento dal pavimento in mm | 210 |
| Larghezza nicchia necessaria in mm | 600 |
| Peso netto in kg | 56 |
| Peso lordo in kg | 64 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 1000 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW | 0,0 |
| Programmi | |
| Universal | • |
| Breve | • |
| Igiene | • |
| Freddo/Prelavaggio | • |
| Bicchieri | • |
| Plastica | • |
| Risparmio energetico/Eco | • |
| Intensivo | • |
| Struttura del cestello | |
| Dotazione cesti Comfort | • |
| Supporto tazza FlexCare [Quantità] | 2 |
| Cestello posate | • |
| Cestello superiore regolabile in altezza | • |
| Dotazione | |
| Asciugatura | Asciugatura supplementare, Asciugatura ottimizzata AutoOpen, Asciugatura attiva a condensazione |
| 1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi | • |
| Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità | • |
| AutoClose | • |
| EcoFeedback | • |
| Brillinat GlassCare | • |

PFD 100 SmartBiz

Lavastoviglie da posizionamento libero

per applicazioni per le quali le lavastoviglie domestiche presentano limiti.



Codice EAN: 4002516463597 / Numero di materiale: 11867860 /
Vecchio numero di materiale: 61010000EP1

| | |
|---|------|
| Sicurezza bimbi | • |
| Temperatura di risciacquo modificabile | • |
| Interfaccia ottica | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer con EcoStart | • |
| Modulo WLAN | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Quantità di carico del programma Eco in coperti normati | 13 |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | E |
| Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO | 93 |
| Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l | 12,0 |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D) | C |
| Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW | 46 |
| Durata del programma Eco in min. | 250 |
| Possibilità di allacciamento | |
| Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido | • |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |
| VDE | • |
| EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV | • |
| EN 1717 | • |