

## G 7200 SC Front

Lavastoviglie da posizionamento libero  
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Tutto asciutto senza residui – Asciugatura AutoOpen
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l in Automatic Programm
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto ComfortPlus



Codice EAN: 4002516469476 / Numero di materiale: 11885150 /  
Vecchio numero di materiale: 21720018l

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Frontale CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
Delicato	•
Silence 40 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
IntenseZone	•

## G 7200 SC Front

Lavastoviglie da posizionamento libero  
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.




Codice EAN: 4002516469476 / Numero di materiale: 11885150 /  
Vecchio numero di materiale: 21720018I

Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ComfortPlus
Numero coperti standard	14
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Altezza nicchia in mm	880
Profondità nicchia in mm	600
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	845
Profondità elettrodomestico in mm	600
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	119,5
Peso netto in kg	57,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1x confezione UltraTabs (20 pz.) o 9 confezioni a prezzo speciale	•

## G 7200 SC Front

Lavastoviglie da posizionamento libero  
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)