

PDR 918 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



- Volume cesto 325.00 l, capacità di carico 13.0 kg – 18.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica con Air Recycling Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516471929 / Numero di materiale: 11895270 /
Vecchio numero di materiale: 52918002SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	13,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	18,0
Rapporto di carico	325,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	18,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,52
Durata programma in min.	23
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	18,60
Protezione in A	35
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1035
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1125
Peso netto in kg	173,5
Peso lordo in kg	187
Carico sul pavimento massimo in N	1967
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa

PDR 918 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516471929 / Numero di materiale: 11895270 /
Vecchio numero di materiale: 52918002SOM

Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h 4,50

Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Percentuale di riciclaggio in %	94
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
WLAN	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	12
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Strofinacci, 22 g [numero]	295
Mop, cotone, 40 cm [numero]	68
Mop, cotone, 50 cm [numero]	59
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	108
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	76
Coperte estive per cavalli [numero]	3
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•