

## PDR 944 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico  
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



- Volume cesto 800.00 l , capacità di carico 32.0 kg – 44.0 kg 44.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica con Air Recycling Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516471950 / Numero di materiale: 11895350 /  
Vecchio numero di materiale: 52944009SOM

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	32,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	44,0
Rapporto di carico	800,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	37,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,52
Durata programma in min.	28
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	36,00
Potenza assorbita in kW	37,70
Protezione in A	63
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1385
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1474
Peso netto in kg	294,3
Peso lordo in kg	312
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3535
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	63 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,00

PDR 944 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico  
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516471950 / Numero di materiale: 11895350 /  
Vecchio numero di materiale: 52944009SOM

<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	16
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•