

APCL 098  
 Silenziatore  
 per ridurre rumori di sfiato.



- Pieghevole – per adatt. fless. ai sistemi condutture esistenti
- Lunghezza circa 110 cm
- Resistente a temperature fino a 200°C
- Diametro interno: 150 mm, diametro esterno 200 mm
- Adatto per tutti i tipi di riscaldamento, ad eccezione del gas

Codice EAN: 4002516505228 / Numero di materiale: 11901040 /  
 Vecchio numero di materiale: 59590098EU

Classe appart. prodotto	
Essiccatoi	•
Classe appart. appar./access.	
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PDR 511	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Categoria prodotto	
Silenziatore	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	250
Misura esterna, profondità netta in mm	870
Misura esterna, altezza lorda in mm	275
Misura esterna, larghezza lorda in mm	265
Misura esterna, profondità lorda in mm	1190

APCL 098  
Silenziatore  
per ridurre rumori di sfiato.

Codice EAN: 4002516505228 / Numero di materiale: 11901040 /  
Vecchio numero di materiale: 59590098EU

Peso netto [kg]	1,70
Peso lordo in kg	2,79

