

PTD 901 [WES DOS ECO]

Lavastoviglie a passaggio

con recupero calore da aria di sfiato e acqua di scarico - dosatore e addolcitore integrati.



- Max. resa di lavaggio *: 1296piatti/h
- Consumi energetici inferiori del 15 %** grazie al recupero dell'energia
- Clima ambiente ottimale – Sfiato fumane incluso
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Vale per tutti i modelli ECO, rispetto a modelli senza sistema di recupero dell'energia.

Codice EAN: 4002516485735 / Numero di materiale: 11917950 /

Vecchio numero di materiale: 61090114D

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie a passaggio
Linea	Professional
Modello	Performanceeco
Sistema risciacquo	Lavastoviglie a passaggio
Num. livelli risciacquo	1
Frontale	Acciaio inox
Volume serbatoio in l	35,0
Utilizzo	
Per case di riposo e di cura	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per i ristoranti fast food	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	300
Durata minima del programma in sec.	50
Temperatura max risciacquo finale in °C	90
Prestazioni di lavaggio piatti/h	1296
Prestazioni di lavaggio bicchieri/h	3773
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	72
Durata in cicli di lavaggio	438000
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Display full touch
Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h	•
Programmi di lavaggio [numero]	3
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Sensore di torbidità	•
Temperatura di lavaggio modificabile	•
Indicazione svolgimento programma, a colori	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	6,90
Potenza di riscaldamento serbatoio in kW	2,50
Potenza di riscaldamento boiler in kW	6,40
Potenza assorbita in kW	7,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	3,50
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ

PTD 901 [WES DOS ECO]

Lavastoviglie a passaggio

con recupero calore da aria di sfiato e acqua di scarico - dosatore e addolcitore integrati.



Codice EAN: 4002516485735 / Numero di materiale: 11917950 /

Vecchio numero di materiale: 61090114D

Potenza di riscaldamento in kW	6,90
Potenza assorbita in kW	10,20
Protezione in A	25

Variante tensione possibile 2

Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	6,40
Potenza assorbita in kW	6,90
Protezione in A	32

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Temperatura massima dell'acqua in afflusso in °C	20
Pressione di flusso necessaria in bar	1,50-6,00
Pompa di scarico	19
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	65
Pompa aumento pressione	•
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	3,58
Consumo idrico per risciacquo in l	2,20
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150

Dimensioni e peso

Regolazione massima in altezza in mm	35,00
Dimensioni esterne con cappa chiusa, altezza in mm	2175
Dimensioni esterne con cappa aperta, altezza in mm	2175
Misura esterna, larghezza netta in mm	635
Misura esterna, profondità netta in mm	750
Misura esterna, altezza lorda in mm	1910
Misura esterna, larghezza lorda in mm	770
Misura esterna, profondità lorda in mm	880
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	440
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	540
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	500
Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm	550
Altezza inserimento dal pavimento in mm	850
Peso netto in kg	156
Peso lordo in kg	172
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	2026

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	62 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Programmi

Programma per sporco leggero	•
Programma per sporco normale	•
Programma per sporco ostinato	•
Altre opzioni programma	•
Specifico per stoviglie	•
Ammollo	•
Autopulizia	•
Anticalcare	•

PTD 901 [WES DOS ECO]

Lavastoviglie a passaggio

con recupero calore da aria di sfiato e acqua di scarico - dosatore e addolcitore integrati.



Codice EAN: 4002516485735 / Numero di materiale: 11917950 /

Vecchio numero di materiale: 61090114D

Pulizia profonda	•
Struttura del cestello	
Senza dotazione cestello	•
Dotazione	
Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per brillantante	•
Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per detersivo liquido	•
Sistema filtrante altamente efficace	•
Filtro pompa	•
Filtro antigrasso	•
Controllo spruzzatore tutti i bracci	•
Apertura cappa manuale	•
Avvio automatico programma dopo la chiusura della cappa	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Recupero del calore dalle acque di scarico e dallo scarico aria	•
Sfiato fumane	•
Indicatore temperatura per serbatoio e boiler	•
Vasca di lavaggio serbatoio igienica	•
Sistema di lavaggio rotante (superiore + inferiore)	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
Possibilità di allacciamento	
Tubicini di aspirazione per taniche esterne per prodotti [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX5	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
CSA	•
UKCA	•