

PTD 901 [LIFT DOS]

Lavastoviglie a passaggio

con funzione a capote automatica e dosaggio integrato.



- Max. resa di lavaggio *: 1296piatti/h
- Per lavorare in modo ergonomico – funzione a capote automatica
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Uso semplice e flessibile – display Full-Touch
- Filtraggio liscivia ottimale- Eccellente sist.filtri

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516485742 / Numero di materiale: 11917970 / Vecchio numero di materiale: 61090123D

| Struttura e versione | |
|---|---------------------------|
| Struttura | Lavastoviglie a passaggio |
| Linea | Professional |
| Modello | Performance |
| Sistema risciacquo | Lavastoviglie a passaggio |
| Num. livelli risciacquo | 1 |
| Frontale | Acciaio inox |
| Volume serbatoio in l | 35,0 |
| Utilizzo | |
| Per case di riposo e di cura | • |
| Adatto per l'ospedale | • |
| Adatto per ristoranti/bar | • |
| Adatto per il settore alberghiero | • |
| Adatto per le pensioni | • |
| Adatto per le comunità | • |
| Per scuole materne | • |
| Adatto per università e scuole | • |
| Adatto per i ristoranti fast food | • |
| Adatto per le associazioni sportive | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia testata contro i virus | • |
| Pompa di circolazione, Qmax in l/min. | 300 |
| Durata minima del programma in sec. | 50 |
| Temperatura max risciacquo finale in °C | 90 |
| Prestazioni di lavaggio piatti/h | 1296 |
| Prestazioni di lavaggio bicchieri/h | 3773 |
| Prestazioni di lavaggio cestelli/h | 72 |
| Durata in cicli di lavaggio | 438000 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | Comando elettronico |
| Selezione programma | Display full touch |
| Preselez. max. tempo di avvio per il funzionamento in h | • |
| Programmi [numero] | 4 |
| Indicazione svolgimento programma, a colori | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 8,20 |
| Potenza di riscaldamento serbatoio in kW | 2,50 |
| Potenza di riscaldamento boiler in kW | 10,80 |
| Potenza assorbita in kW | 9,10 |
| Protezione in A | 16 |
| Lunghezza cavo di rete in m | 3,50 |
| Variante tensione possibile 1 | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 10,80 |
| Potenza assorbita in kW | 13,20 |
| Protezione in A | 25 |
| Variante tensione possibile 2 | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-415V 50HZ |

PTD 901 [LIFT DOS]

Lavastoviglie a passaggio

con funzione a capote automatica e dosaggio integrato.



Codice EAN: 4002516485742 / Numero di materiale: 11917970 /
Vecchio numero di materiale: 61090123D

| | |
|---|--------------------|
| Potenza di riscaldamento in kW | 11,70 |
| Potenza assorbita in kW | 14,70 |
| Protezione in A | 32 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda o calda [numero] | 1 |
| Pressione di flusso necessaria in bar | 1,00-6,00 |
| Pompa di scarico | 19 |
| Prevalenza massima della pompa di scarico in cm | 65 |
| Pompa aumento pressione | • |
| Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol | 0,54 |
| Consumo idrico per risciacquo in l | 2,20 |
| Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm | 150 |
| Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm | 150 |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni esterne con cappa chiusa, altezza in mm | 1535 |
| Dimensioni esterne con cappa aperta, altezza in mm | 2010 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 635 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 750 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1660 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 770 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 880 |
| Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm | 440 |
| Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm | 540 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm | 500 |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità in mm | 550 |
| Altezza inserimento dal pavimento in mm | 850 |
| Peso netto in kg | 141 |
| Peso lordo in kg | 155 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 2026 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Programmi | |
| Programma per sporco leggero | • |
| Programma per sporco normale | • |
| Programma per sporco ostinato | • |
| Altre opzioni programma | • |
| Specifico per stoviglie | • |
| Ammollo | • |
| Autopulizia | • |
| Anticalcare | • |
| Pulizia profonda | • |
| Struttura del cestello | |
| Senza dotazione cestello | • |
| Dotazione | |
| Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per brillantante | • |
| Pompa dosaggio integrata/Modulo dosaggio per detersivo liquido | • |
| Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità | • |
| Controllo spruzzatore tutti i bracci | • |
| Funzione automatica della capote | • |
| Avvio automatico programma dopo la chiusura della cappa | • |

PTD 901 [LIFT DOS]

Lavastoviglie a passaggio

con funzione a capote automatica e dosaggio integrato.