

PDR 510 ROP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 180.00 l, capacità di carico 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516491835 / Numero di materiale: 11924260 / Vecchio numero di materiale: 52510001EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:18	10,0
Rapporto di carico	1:18
Rapporto di carico	180,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	7,40
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,51
Durata programma in min.	36
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	7,94
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	763
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760

PDR 510 ROP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516491835 / Numero di materiale: 11924260 / Vecchio numero di materiale: 52510001EU

Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	72,0
Peso lordo in kg	80
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	853
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•