

## PDR 910 [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 180.00 l, capacità di carico 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele

Codice EAN: 4002516491873 / Numero di materiale: 11924460 / Vecchio numero di materiale: 52910005EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:18	10,0
Rapporto di carico	1:18
Rapporto di carico	180,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	8,00
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,52
Durata programma in min.	47
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•

## PDR 910 [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516491873 / Numero di materiale: 11924460 / Vecchio numero di materiale: 52910005EU

<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	8,00
Potenza assorbita in kW	0,32
Protezione in A	10
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	763
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	75,0
Peso lordo in kg	83
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	883
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Illuminazione cestello	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	4
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	36
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	66
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47

PDR 910 [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas  
con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.