

APWM 017

Supporti pompa di dosaggio

con ripiano inclinato per svuotamento delle taniche con prodotti liquidi.



- Per il montaggio dell'alloggiamento pompa di dosaggio DOS G2
- Per il montaggio dell'unità della pompa di dosaggio DOS GP3
- Con 4 rotelle piroettanti per la massima mobilità.
- Per il montaggio di pompe di dosaggio Brightwell e APWM 054

Codice EAN: 4002516501404 / Numero di materiale: 11933700 /
Vecchio numero di materiale: 59510017EU

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Classe appart. appar./access.	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Supporti pompa di dosaggio

con ripiano inclinato per svuotamento delle taniche con prodotti liquidi.



Codice EAN: 4002516501404 / Numero di materiale: 11933700 /
Vecchio numero di materiale: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1030
Misura esterna, larghezza netta in mm	1000
Misura esterna, profondità netta in mm	371
Misura esterna, altezza lorda in mm	1152
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1300
Misura esterna, profondità lorda in mm	413
Peso netto [kg]	9,00
Peso lordo in kg	10,00