

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



- Volume cesto 80 l, capacità di carico 9.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 18 % e consumi energetici inferiori del 45 %*
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 44 % %**, fattore g518
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

** Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516519782 / Numero di materiale: 11959820 / Vecchio numero di materiale: 51909004SOM

| Struttura e versione | |
|---|----------------------|
| Costruzione | Carica frontale |
| Linea | Performance Plus |
| Frontale | Acciaio inossidabile |
| Colore pannello comandi | Acciaio inossidabile |
| Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg | 9,0 |
| Rapporto di carico | 1:9 |
| Carico in kg | 9,0 |
| Volume cestello in l | 80 |
| Apertura sportello [Ø] in mm | 370 |
| Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
| Incernieratura sportello | destra |
| Chiusura automatica dello sportello | • |
| Motore asincrono senza manutenzione | • |
| Cestello a nido d'ape | • |
| Utilizzo | |
| Per l'utilizzo offshore | • |
| Per la navigazione | • |
| Dati prestazioni | |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg | 6,30 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg | 0,13 |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg | 6,60 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg | 0,03 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l | 56,2 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh | 1,20 |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda | 49 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l | 59,3 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh | 0,23 |
| Durata programma in min. | 45 |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l | 49,7 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh | 0,82 |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO | 34 |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l | 52,0 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh | 0,14 |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO | 32 |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in % | 47 |
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 44 |
| Numero di giri in g/min. | 1300 |
| Fattore g | 518 |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516519782 / Numero di materiale: 11959820 /
Vecchio numero di materiale: 51909004SOM

Ore di funzionamento testate 30000

| Comandi | |
|---|------------------------------|
| Tipo di comandi | M Touch Pro Plus |
| Impostazione programma | Liberamente programmabile |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | Selezionabile |
| Indicazione durata residua | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Programmi base e specifici | |
| Programma base | • |
| Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Programmi per case di riposo e case di cura | • |
| Programmi per il Facility Management | • |
| Programmi per le lavanderie a gettoni | • |
| Programmi per condomini e pensionati | • |
| Programmi per pulizie tessuti | • |
| Programmi per lavanderie e stierie | • |
| Programmi per aziende artigianali | • |
| Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
| Programmi per scuderie/stalle | • |
| Programmi per università, scuole materne e scuole | • |
| Programmi per ospedali | • |
| Programmi per i ristoranti fast food | • |
| Programmi per i campeggi | • |
| Programmi per le associazioni sportive | • |
| Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness | • |
| Programmi per uso domestico | • |
| Programmi per gli studi medici e dentistici | • |
| Dosaggio | |
| Cassetto detersivi | 3 scomparti |
| Adattatore di dosaggio flessibile (opzione) | • |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 6 |
| Sensore vuoto | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 7,95 |
| Potenza assorbita in kW | 8,20 |
| Protezione in A | 16 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda [numero] | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua calda [numero] | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua industriale (opzione) [numero] | 1x 1/2" con raccordo da 3/4" |
| Pompa di scarico | DN 22 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 1020 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 700 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 718 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1214 |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.

Codice EAN: 4002516519782 / Numero di materiale: 11959820 / Vecchio numero di materiale: 51909004SOM

| | |
|---|--------------------|
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 750 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 817 |
| Peso lordo in kg | 140,0 |
| Peso netto in kg | 152 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 2421 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h | 2,30 |
| Dotazione | |
| Drenaggio preliminare brevettato | • |
| Trattamento brevettato panni | • |
| Controllo sbilanciamento tridimensionale | • |
| Ammortizzatori professionali | • |
| Pre-stiratura/Stiro rapido | • |
| Controllo della temperatura | • |
| Resistenza di riscaldamento speciale | • |
| Automatismo quantità Plus | • |
| Contatore di portata volumetrica | • |
| Aggiungere biancheria | • |
| Selezione programma tramite cornici colorate | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Percentuale di riciclaggio in % | 95 |
| Possibilità di allacciamento | |
| Sistema di cassa (opzionale) | • |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio | • |
| Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Box Connector | • |
| Capacità | |
| Maschere protettive [numero] | 13 |
| Caschi di pronto intervento [numero] | 2 |
| Tute [numero] | 1 |
| Giubbotti [numero] | 2 |
| Piumoni sintetici [numero] | 1 |
| Cuscini sintetici [numero] | 2 |
| Piumoni [numero] | 1 |
| Cuscini [numero] | 2 |
| Strofinacci, 22 g [numero] | 204 |
| Mop, cotone, 40 cm [numero] | 42 |
| Mop, cotone, 50 cm [numero] | 33 |
| Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 66 |
| Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 43 |
| Mop, ufficio, 100 g [numero] | 55 |
| Mop, scale, 150 g [numero] | 35 |
| Coperte estive per cavalli [numero] | 2 |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516519782 / Numero di materiale: 11959820 /

Vecchio numero di materiale: 51909004SOM

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4

WEEE

EAC

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

•

•

•