

PDR 910 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



- Volume cesto 180.00 l, capacità di carico 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele

Codice EAN: 4002516523369 / Numero di materiale: 11966870 / Vecchio numero di materiale: 52910012SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:18	10,0
Rapporto di carico	1:18
Rapporto di carico	180,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	7,40
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,51
Durata programma in min.	44
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 440V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	5,18
Potenza assorbita in kW	5,50
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 480V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3 AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	4,26
Potenza assorbita in kW	4,60
Protezione in A	10
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700

PDR 910 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516523369 / Numero di materiale: 11966870 / Vecchio numero di materiale: 52910012SOM

Misura esterna, profondità netta in mm	763
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	72,0
Peso lordo in kg	80
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	853
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Illuminazione cestello	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	4
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	36
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	66
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•