

## PDW 909 [EL DP DD]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico.



- Volume cesto 80 l o 180 l l, capacità di carico 2 x 9.0 kg kg
- Consumi idrici inferiori del 18 % e consumi energetici inferiori del 45 %\*
- Uso semplice – unità comandi centrale M Touch Pro(Plus)
- Maggiori quantitativi di biancheria – programmi brevissimi
- Connessione in rete con LAN e WLAN

\* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

Codice EAN: 4002516532484 / Numero di materiale: 11994110 / Vecchio numero di materiale: 51909516EU

Struttura e versione	
Struttura	Carica frontale, colonna
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Quantità di carico lavatrice in kg	9,0
Quantità di carico essiccatoio in kg	9,0
Rapporto di carico lavatrice	1:9
Rapporto di carico essiccatoio	1:20
Volume cestello lavatrice in l	80
Volume cestello essiccatoio in l	180
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello lavatrice [Ø] in mm	370
Apertura sportello essiccatoio [Ø] in mm	440
Angolo apertura sportello in gradi	180
Inceneritura sportello	Lavaggio dx/Asciugatura sx
Chiusura automatica dello sportello	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per condomini e pensionati	•
Per lavanderie e pulisecco	•
Per lavanderia e stireria	•
Per artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per ospedali	•
Per campeggi	•
Per associazioni sportive	•
Per centri estetici, centri benessere e centri fitness	•
Per ambulatori medici e odontoiatrici	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico in l/kg	6,60
Consumo energetico specifico lavatrice in kWh/kg	0,03
Durata programma lavatrice in min.	45
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nel risciacquo con acqua calda in %	44
Velocità di centrifugazione lavatrice in giri/min.	1300
Fattore g lavatrice	518
Comandi	
Tipo di comandi lavatrice	M Touch Pro Plus
Tipo di comandi essiccatoio	M Touch Pro
Programmabilità lavatrice	Frei Programmierbar
Programmabilità essiccatoio	Programmierbar
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h lavatrice	Frei wählbar
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h essiccatoio	24
Indicazione durata residua	•

## PDW 909 [EL DP DD]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico.



Codice EAN: 4002516532484 / Numero di materiale: 11994110 /  
Vecchio numero di materiale: 51909516EU

Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programmi base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per lavanderie e lavasecco	•
Programmi per lavanderie e stirerie	•
Programmi per aziende artigiane	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per campeggi	•
Programmi per associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, centri benessere e centri fitness	•
Programmi per uso domestico privato	•
Programmi per ambulatori medici e odontoiatrici	•
<b>Dosaggio lavatrice</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max. per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore di rilevamento del vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Riscaldamento lavatrice	Elettrico
Riscaldamento essiccatoio	Elettrico
Allacciamento elettrico lavatrice	3N AC 400 V 50 Hz
Potenza di riscaldamento lavatrice in kW	7,95
Potenza massima assorbita lavatrice in kW	8,20
Protezione lavatrice in A	16,0
Allacciamento elettrico essiccatoio	3N AC 400 V 50 Hz
Potenza di riscaldamento essiccatoio in kW	7,94
Potenza massima assorbita essiccatoio in kW	8,20
Protezione essiccatoio in A	16,0
<b>Possibili varianti di tensione</b>	
Allacciamento elettrico lavatrice	3N AC 400 V 50 Hz
Potenza di riscaldamento lavatrice in kW	7,95
Potenza massima assorbita lavatrice in kW	8,20
Protezione lavatrice in A	16,0
Allacciamento elettrico essiccatoio	3N AC 400 V 50 Hz
Potenza di riscaldamento essiccatoio in kW	7,94
Potenza massima assorbita essiccatoio in kW	8,20
Protezione essiccatoio in A	16,0
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua non potabile (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22

PDW 909 [EL DP DD]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico.

Codice EAN: 4002516532484 / Numero di materiale: 11994110 / Vecchio numero di materiale: 51909516EU

<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1940
Misura esterna, larghezza netta in mm	692
Misura esterna, profondità netta in mm	761
Peso netto in kg	208,0
Peso lordo in kg	232,0
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3235
Peso netto in kg	139,00
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	63 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente lavatrice in Mj/h	3,00
Cessione di calore nell'ambiente essiccatoio in Mj/h	1,62
<b>Dotazione</b>	
Risciacquo disinfettante lavatrice	•
Controllo temperatura lavatrice	•
Flussometro lavatrice	•
Resistenza speciale lavatrice	•
Inversione intelligente della rotazione cestello essiccatoio	•
Guida assiale dell'aria essiccatoio	•
Filtro di grande superficie essiccatoio	•
PerfectDry essiccatoio	•
Centine Softlift essiccatoio	•
Funzione Delicato essiccatoio	•
Cesto accessorio essiccatoio (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Gettoniera (opzionale)	•
Interfaccia ottica per accesso assistenza tecnica	•
Spegnimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzione)	•
Lavatrice LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Capacità</b>	
Maschere respiratorie [numero]	13
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Panni di pulizia, 22 g [numero]	204
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	33
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	2
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IP X4	•

PDW 909 [EL DP DD]

Colonna bucato Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico per lavare/asciugare in poco spazio, con pompa di scarico.



Codice EAN: 4002516532484 / Numero di materiale: 11994110 /  
Vecchio numero di materiale: 51909516EU

WEEE

Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE

•  
•