

## PWM 509 [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516539841 / Numero di materiale: 12004750 / Vecchio numero di materiale: 51509001EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	9,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cestello a nido d'ape	•

Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stieria	•
Per gli artigiani	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•

Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,03
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	61,3
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,30
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	54
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	64,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,30
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	54,2

- Volume cestello 80 l 80 l, massima capacità di carico 9.0 kg 9.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 14 % e consumi energetici inferiori del 50 %\*
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 48 % \*\*, fattore g441
- Connessione in rete con LAN e WLAN

\* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

\*\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

## PWM 509 [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516539841 / Numero di materiale: 12004750 / Vecchio numero di materiale: 51509001EU

Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	0,90
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	56,7
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	32
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	48
Numero di giri in g/min.	1200
Fattore g	441
Ore di funzionamento testate	30000

### Comandi

Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•

### Programmi base e specifici

Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per le lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per lavanderie e stierie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i ristoranti fast food	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Programmi per uso domestico	•
Programmi per gli studi medici e dentistici	•

### Dosaggio

Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•

### Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95

PWM 509 [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.

Codice EAN: 4002516539841 / Numero di materiale: 12004750 /  
Vecchio numero di materiale: 51509001EU

Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Pompa di scarico	DN 22
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	718
Misura esterna, altezza lorda in mm	1214
Misura esterna, larghezza lorda in mm	750
Misura esterna, profondità lorda in mm	817
Peso lordo in kg	140,0
Peso netto in kg	152
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	2,30
<b>Dotazione</b>	
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Capacità</b>	
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•

PWM 509 [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico  
con cassetto detersivi, M Touch Pro.



Codice EAN: 4002516539841 / Numero di materiale: 12004750 /  
Vecchio numero di materiale: 51509001EU

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE •