

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



- Volume cestello 80 l 80 l, massima capacità di carico 9.0 kg 9.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 44 % %, fattore g441
- Connessione in rete con LAN e WLAN

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516539957 / Numero di materiale: 12004790 / Vecchio numero di materiale: 51509004EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	9,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il Facility Management	•
Dati prestazioni	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,03
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	61,3
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	94,8
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,30
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,59
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	54
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	64,6
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	94,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,30
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	0,70
Durata programma in min.	49
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	46
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	41
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	47
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1200
Fattore g	441

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



Codice EAN: 4002516539957 / Numero di materiale: 12004790 /  
Vecchio numero di materiale: 51509004EU

Ore di funzionamento testate 30000

<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per le lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per lavanderie e stierie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i ristoranti fast food	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Programmi per uso domestico	•
Programmi per gli studi medici e dentistici	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	730
Misura esterna, altezza lorda in mm	1214

## PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



Codice EAN: 4002516539957 / Numero di materiale: 12004790 /  
Vecchio numero di materiale: 51509004EU

Misura esterna, larghezza lorda in mm	750
Misura esterna, profondità lorda in mm	817
Peso lordo in kg	140,0
Peso netto in kg	152
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	2,30
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•