

DAS 2620
Cappa piatta
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design classico – pannello in acciaio inox, larghezza 60 cm
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

A

Codice EAN: 4002516569206 / Numero di materiale: 12010800 /
Vecchio numero di materiale: 28S2620SI

Struttura	
Cappa piatta	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Comando elettronico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	41,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	310 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	195
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	295
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	410
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	555
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	61,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	68,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	34,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	47,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	54,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	190
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	290
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	415
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	550
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	68,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0

DAS 2620
Cappa piatta
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516569206 / Numero di materiale: 12010800 /
Vecchio numero di materiale: 28S2620SI

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	46,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	54,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	61,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
--------------------------	---

Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm	596
Altezza del corpo cappa in mm	36
Profondità del corpo cappa in mm	273
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	12,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,20
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfato aria superiore	•
------------------------------------	---


Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---

Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi	Nein
-------------------------	------

DAS 2620
Cappa piatta
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings