

DAS 2920  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design classico – pannello in acciaio inox, larghezza 90 cm
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

A

Codice EAN: 4002516569930 / Numero di materiale: 12010810 /  
Vecchio numero di materiale: 28S2920SI

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Struttura</b>  |                      |
| Cappa piatta  | •                    |
| <b>Modalità</b>   |                      |
| Tipo di guida aria  | Commutabile          |
| Su richiesta kit di modifica a ricircolo                            | DUU 151              |
| Filtro a carboni attivi opzionale necessario                        | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| <b>Design</b>   |                      |
| Colore  | Acciaio inox         |
| <b>Comfort d'uso</b>  |                      |
| Comando elettronico   | •                    |
| EasySwitch  | •                    |
| Vano interno cappa CleanCover facile da pulire                      | •                    |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                                   |                      |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D)                          | A                    |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno                                | 42,0                 |
| Classe di efficienza fluidodinamica                                 | A                    |
| Classe di efficienza luminosa                                       | A                    |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi                      | A                    |
| <b>Sistema di filtri</b>  |                      |
| Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox               | 1                    |
| <b>Illuminazione</b>  |                      |
| LED   | •                    |
| Numero x Watt   | 1 x 3,2 W            |
| Intensità luminosa in Lx  | 275 lx               |
| Temperatura di colore in K  | 3500 Kelvin          |
| <b>Aspiratore</b>   |                      |
| Aspirazione su due lati   | •                    |
| Motore a corrente alternata (AC-Motor)                              | •                    |
| <b>Funzionamento a evacuazione</b>                                  |                      |
| Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)                          | 195                  |
| Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)                          | 295                  |
| Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)                          | 410                  |
| Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)                    | 555                  |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)                              | 47,0                 |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)                              | 54,0                 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)                              | 61,0                 |
| Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)                        | 69,0                 |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)                          | 33,0                 |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)                          | 40,0                 |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)                          | 47,0                 |
| Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)                    | 55,0                 |
| <b>Aria di ricircolo</b>  |                      |
| Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)                          | 190                  |
| Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)                          | 290                  |
| Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)                          | 415                  |
| Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591 | 550                  |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)                              | 52,0                 |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)                              | 60,0                 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)                              | 68,0                 |

DAS 2920  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516569930 / Numero di materiale: 12010810 /  
Vecchio numero di materiale: 28S2920SI

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo  
EN 60704-3 75,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 38,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) 46,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) 54,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo  
EN 60704-2-13 61,0

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

#### Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm 896

Altezza del corpo cappa in mm 36

Profondità del corpo cappa in mm 273

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza  
complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i 650

Peso netto in kg 14,0

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m 1,5

Spina schuko •

Assorbimento complessivo in kW 0,20

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero fasi 1

Frequenza in Hz 50

#### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore •



#### Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta •

#### Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi Nein

DAS 2920  
Cappa piatta  
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,  
Installation drawings