

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



- Design filigranato – pannello liscio in inox, larghezza 90 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean



Codice EAN: 4002516570325 / Numero di materiale: 12010850 / Vecchio numero di materiale: 28S8930SI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Struttura e design | |
| Colore dell'apparecchio | Acciaio inox |
| Struttura | |
| Cappa piatta | • |
| Modalità | |
| Tipo di guida aria | Commutabile |
| Su richiesta kit di modifica a ricircolo | DUU 151 |
| Filtro a carboni attivi opzionale necessario | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Comfort d'uso | |
| Miele@home | • |
| Funzione Automatic Con@ctivity | • |
| Comandi elettronici | • |
| SmartControl | • |
| Livelli Booster | 1 |
| Funzionamento supplementare 5/15 min. | • |
| Spia saturazione filtro antigrasso | • |
| Spia saturazione filtro a carboni attivi | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Consumi energetici annui in kWh/anno | 25,2 |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D) | A++ |
| Pacchetto ECO | • |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Motore a corrente continua (DC-Motor) | • |
| PowerManagement System | • |
| Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Comfort di pulizia | |
| Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover | • |
| Sistema di filtri | |
| Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati) | 1 |
| Illuminazione | |
| Numero x Watt | 1 x 3 W |
| Intensità luminosa in Lx | 270 lx |
| Temperatura di colore in K | 3500 Kelvin |
| Dimmer | • |
| Aspiratore | |
| Aspirazione su due lati | • |
| Funzionamento a evacuazione | |
| Potenza aria livello 1 (m ³ /h) | 190 |
| Potenza aria livello 2 (m ³ /h) | 290 |
| Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 400 |
| Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 630 |
| Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 880 |
| Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 35,0 |
| Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 44,0 |

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



Codice EAN: 4002516570325 / Numero di materiale: 12010850 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 51,0 |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 62,0 |
| Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 48,0 |
| Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 21,0 |
| Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Aria di ricircolo | |
| Portata aria Livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 175 |
| Portata aria Livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 270 |
| Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 425 |
| Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 630 |
| Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 720 |
| Potenza sonora Livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 40,0 |
| Potenza sonora Livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 49,0 |
| Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 61,0 |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 71,0 |
| Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 74,0 |
| Pressione sonora Livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Pressione sonora Livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Pressione sonora Livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 60,0 |
| Sicurezza | |
| Spegnimento di sicurezza | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza corpo cappa in mm | 861 |
| Altezza del corpo cappa in mm | 60 |
| Profondità del corpo cappa in mm | 307 |
| Peso netto in kg | 17,0 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 1,5 |
| Spina schuko | • |
| Altezza minima sopra piani cottura elettrici in mm | 450 |

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



Codice EAN: 4002516570325 / Numero di materiale: 12010850 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SI

Distanza minima sopra piani cottura a gas (max. 12,6 kW di
potenza totale, bruciatore \leq 4,5 kW) in mm

| | |
|------------------------------------------------------|------|
| Numero fasi | 1 |
| Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) | 0,23 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Frequenza in Hz | 50 |

Istruzioni di montaggio

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| Allacciamento sfiato aria superiore | • |
| Allacciamento sfiato aria posteriore | • |
| Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore | • |
| Sagoma di montaggio | • |



Accessori in dotazione

| | |
|---------------------|---|
| Valvola di ritenuta | • |
|---------------------|---|

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



DAS8930, Installation drawings