

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



- Design filigranato – pannello liscio in inox, larghezza 90 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean

A++

Codice EAN: 4002516570325 / Numero di materiale: 12010850 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SI

Struttura	
Cappa piatta	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
SmartControl	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	25,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	1
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	270 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	190
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	290
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	400
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	630
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h)	880
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	35,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	51,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	62,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	48,0

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti





Codice EAN: 4002516570325 / Numero di materiale: 12010850 /
Vecchio numero di materiale: 28S8930SI

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	30,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	175
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	270
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	425
Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	630
Portata aria livello Booster 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	720
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	40,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	49,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	61,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	71,0
Potenza sonora livello Booster 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	36,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	47,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Pressione sonora livello Booster 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	60,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	861
Altezza del corpo cappa in mm	60
Profondità del corpo cappa in mm	307
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	17,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,23
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Sagoma di montaggio	•
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein

DAS 8930

Cappa piatta

con comandi SmartControl White per l'incasso in mobili pensile stretti



DAS8930, Installation drawings