

Classic C1 Junior - SBAF5

Aspirapolvere a traino

con elevata potenza aspirante, per una pulizia profonda, a un ottimo prezzo.



- Massima potenza aspirante – 890 W
- Utilizzo versatile – Spazzola universale
- Estrema leggerezza – 5,8 kg accessori di aspirazione compresi
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 9 m

Codice EAN: 4002516553830 / Numero di materiale: 12029630 /
Vecchio numero di materiale: 41BAF530CE

Tipologia	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Classic C1
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SBAF5
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Selettore a 6 pos.
Tubo aspirante rigido	Tubo a innesto Easy-Lock
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	Su un solo lato
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	800
Mobilità	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Manovrabilità su 3 punti	•
Raggio d'azione in m	9
Lunghezza cavo in m	5,5
Sistema filtrante	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Dati tecnici	
Potenza max. in Watt	890
Volume in dB	79,0
Diametro in mm	463
Altezza in mm	221
Peso in kg	5,5
Accessori in dotazione	
Accessorio a tre elementi	su VarioClip
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello con setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtri	AirClean
Spazzola per la pulizia	No