

Classic C1 Flex - SBAF5

Aspirapolvere a traino

con tubo telescopico per un'aspirazione efficace a un ottimo prezzo.



- Aspirazione a risparmio energetico – 800 W
- Utilizzo versatile – Spazzola universale
- Bocchetta a lancia lunga e flessibile, ideale per fessure strette
- Estrema leggerezza – 5,8 kg accessori di aspirazione compresi
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 9 m

Codice EAN: 4002516553854 / Numero di materiale: 12029770 /
Vecchio numero di materiale: 41BAF531CE

Struttura	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Classic C1
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SBAF5
Colore apparecchio	bianco loto
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Manopola di regolazione a 6 posizioni
Impugnatura XXL	•
Tubo aspirante rigido	Tubo telescopico Comfort Compact
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	su un lato
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	800
Mobilità	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Manovrabilità su 3 punti	•
Raggio d'azione in m	9
Lunghezza cavo in m	5,5
Sistema di filtri	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfianto	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Dati tecnici	
Potenza max. in Watt	800
Volume in dB	79,0
Larghezza in mm	463
Altezza in mm	221
Peso in kg	5,5
Accessori in dotazione	
Accessorio a tre elementi	su VarioClip
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia flessibile, extralunga SFD 20	•
Pennello con setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtri	Filtro AirClean
Spazzola per la pulizia	No
Voucher sacchetti polvere	•