

Complete C2 Tango - SFAF5
Aspirapolvere a traino
con un motore efficiente per pulizie a basso consumo.



- Utilizzo versatile – Spazzola universale
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 10 m
- Massima potenza aspirante – 890 W
- Comodo e versatile con gli accessori in tre pezzi integrati

Codice EAN: 4002516555483 / Numero di materiale: 12034720 /
Vecchio numero di materiale: 41FAF530CE

Struttura	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Complete C2
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SFAF5
Colore apparecchio	Rosso mango
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Manopola di regolazione a 6 posizioni
Impugnatura trasporto ergonomica	•
Impugnatura ergonomica	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirante rigido	Tubo telescopico Comfort
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	su entrambi i lati
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	890
Mobilità	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Manovrabilità su 3 punti	•
Raggio d'azione in m	10
Lunghezza cavo in m	6,5
Sistema di filtri	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfianto	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza max. in Watt	890
Volume in dB	80,0
Larghezza in mm	487
Altezza in mm	227
Peso in kg	7,0
Accessori in dotazione	
Accessorio a tre elementi	integrato
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Pennello con setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtri	Filtro AirClean
Spazzola per la pulizia	No