

## PFD 400 U [WB Speed]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita  
con cesti per ristoranti, scuole e panifici.



- Max. resa di lavaggio\*: 285piatti/h
- Lavaggio flessibile 2 cestelli in metallo o plastica per carico
- Elevato comfort d'uso con display touch: M Touch Basic
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516577041 / Numero di materiale: 12066270 /  
Vecchio numero di materiale: 61040030SEE

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da sottopiano
Linea	MasterLine
Modello	Speed
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale e sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inossidabile
Coperchio	Senza coperchio
Pareti laterali	Zincato
Utilizzo	
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	8
Temperatura max risciacquo finale in °C	70
Prestazioni di lavaggio piatti/h	285
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	15
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Basic
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	9
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	8,50
Potenza assorbita in kW	8,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	3,00
Potenza assorbita in kW	3,40

## PFD 400 U [WB Speed]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita  
con cesti per ristoranti, scuole e panifici.



Codice EAN: 4002516577041 / Numero di materiale: 12066270 /  
Vecchio numero di materiale: 61040030SEE

Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	0,40-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	17,50
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	170
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Regolazione massima in altezza in mm	60,00
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	580
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	559
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	536
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	516
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	65
Peso lordo in kg	75
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	47 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	59,0
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,44
<b>Programmi</b>	
Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Bicchieri della birra	•
Plastiche	•
Intenso	•
Rigenerazione	•
Scarico	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•

## PFD 400 U [WB Speed]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita  
con cesti per ristoranti, scuole e panifici.



Codice EAN: 4002516577041 / Numero di materiale: 12066270 /  
Vecchio numero di materiale: 61040030SEE

<b>Dotazione</b>	
Asciugatura	senza
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi)	•
Perfect GlassCare	•
Sistema filtrante altamente efficace	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Interfaccia ottica	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
WLAN	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•