

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero  
con cesti per settori alberghiero, della ristorazione e società di catering.



- Lavaggio flessibile 2 cestelli in metallo o plastica per carico
- Max. resa di lavaggio\*: 456 piatti/h o 24cesti/h
- Elevato comfort d'uso con display touch: M Touch Basic
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516577119 / Numero di materiale: 12066340 /  
Vecchio numero di materiale: 61040101SEE

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie a posizionamento libero, a carica frontale
Linea	MasterLine
Modello	Speedplus
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	bianco loto
Coperchio	Bianco loto
Pareti laterali	Bianco loto
Parete posteriore	Zincato
Applicazione	
Adatto per ristoranti/bar	•
Adatto per il settore alberghiero	•
Adatto per le pensioni	•
Adatto per le comunità	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per i ristoranti fast food	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Potenza	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	5
Temperatura max risciacquo finale in °C	70
Prestazioni di lavaggio piatti/h	456
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	24
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Basic
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi [numero]	11
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	8,50
Potenza assorbita in kW	8,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	3,00
Potenza assorbita in kW	3,40

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero  
con cesti per settori alberghiero, della ristorazione e società di catering.



Codice EAN: 4002516577119 / Numero di materiale: 12066340 /  
Vecchio numero di materiale: 61040101SEE

Protezione in A	16
<b>Allacciamento idrico/scarico</b>	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	0,40-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	8,00
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	170
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	598
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	559
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	536
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	516
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	75
Peso lordo in kg	85
Carico a terra max. in N	1200
<b>Valori emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	47 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	59,0
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,44
<b>Programmi</b>	
Universal	•
Super breve	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Bicchieri della birra	•
Posate	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intensivo	•
Rigenerazione	•
Scarico	•
<b>Disposizione nel cestello</b>	
2 x inserto E 816	•

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero  
con cesti per settori alberghiero, della ristorazione e società di catering.



Codice EAN: 4002516577119 / Numero di materiale: 12066340 /  
Vecchio numero di materiale: 61040101SEE

1 cesto superiore APFD 215	•
1 cesto inferiore APFD 220 per inserti	•
2 inserti APFD 420 per posate	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•
<b>Dotazione</b>	
Asciugatura	senza
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi	•
Perfect GlassCare	•
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Interfaccia ottica	•
Sistema filtrante altamente efficace con controllo dell'inserto del filtro	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Modulo di dosaggio esterno per brillantante	•
<b>Norme, marcature, certificaz.</b>	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•