

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita

con cestelli, per comunità, asili e situazioni con esigenze di elevata igiene.



- Max. resa di lavaggio*: 456 piatti/h o 24cesti/h
- Risultati particolarmente igienici – disinfezione termica
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Dosaggio semplice – Coll. opzionale a modulo di dosaggio esterno
- Max. comfort d'uso con display a colori Full-Touch M Touch Flex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516577263 / Numero di materiale: 12066490 /

Vecchio numero di materiale: 61040730SEE

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da sottopiano
Linea	MasterLine
Modello	Hygieneplus
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Senza coperchio
Pareti laterali	Zincato
Utilizzo	
Per case di riposo e di cura	•
Adatto per l'ospedale	•
Per scuole materne	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	5
Temperatura max risciacquo finale in °C	93
Prestazioni di lavaggio piatti/h	456
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	24
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	12
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	8,50
Potenza assorbita in kW	8,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	3,00
Potenza assorbita in kW	3,40
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita

con cestelli, per comunità, asili e situazioni con esigenze di elevata igiene.



Codice EAN: 4002516577263 / Numero di materiale: 12066490 /

Vecchio numero di materiale: 61040730SEE

Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	8,00
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	170
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Regolazione massima in altezza in mm	60,00
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	595
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	559
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	536
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	516
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	75
Peso lordo in kg	85
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1200
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	45 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	57,0
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,44
Programmi	
Universale	•
Super breve	•
Breve	•
Igiene	•
Igiene Plus	•
Disinfezione termica (Vario TD)	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Posate	•
Plastiche	•
Intenso	•
Rigenerazione	•
Scarico	•
Struttura del cestello	
2 x inserto E 816	•

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita

con cestelli, per comunità, asili e situazioni con esigenze di elevata igiene.



Codice EAN: 4002516577263 / Numero di materiale: 12066490 /

Vecchio numero di materiale: 61040730SEE

1 cesto superiore APFD 215	•
1 cesto inferiore APFD 220 per inserti	•
2 inserti APFD 420 per posate	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•

Dotazione

Asciugatura	Asciugatura ottimizzata AutoOpen
AutoClose	•
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi)	•
Blocco sportello, protezione con codice	•
Modalità Safe	•
Perfect GlassCare	•
Sistema filtrante altamente efficace con controllo dell'inserto del filtro	•
Condensatore vapore-nebulizzatore	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Interfaccia ottica	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•

Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Modulo di dosaggio esterno per brillantante	•
WLAN	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•