

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico per le esigenze nel Facility Management. Capacità di carico 8.0 kg.



- Volume cesto 73 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Lavaggio accurato – Programmi speciali per mop e panni
- Contro lo sporco – drenaggio preliminare brevettato*

* Brevetto: EP 2 003 236 B1

Codice EAN: 4002516582281 / Numero di materiale: 12083050 / Vecchio numero di materiale: 515081611

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Volume cestello in l	73
Apertura sportello [Ø] in mm	300
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	destra
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cesto a nido d'ape con parete posteriore forata	•
Utilizzo	
Per il Facility Management	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,60
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l/kg	12,60
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,16
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh/kg	0,21
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,25
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	61,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,30
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,70
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	59
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	58,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,48
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	0,60
Durata programma in min.	49
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	47
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	52
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	50
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	20
Numero di giri in g/min.	1400
Fattore g	535
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico per le esigenze nel Facility Management. Capacità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516582281 / Numero di materiale: 12083050 /
Vecchio numero di materiale: 515081611

Preselez. max. tempo di avvio in h	96
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	2N~ 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	4,60
Potenza assorbita in kW	4,80
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~
Potenza di riscaldamento in kW	2,30
Potenza assorbita in kW	2,50
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Pompa di scarico con filtro fine	DN 22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	714
Misura esterna, altezza lorda in mm	944
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	768
Peso lordo in kg	101,0
Peso netto in kg	105
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	2820
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	1,00
Dotazione	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Flangia in acciaio inox resistente	•
Ammortizzatori professionali	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
EcoSpeed	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Lavatrice Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico, con pompa di scarico per le esigenze nel Facility Management. Capacità di carico 8.0 kg.