

DGC 7465 HC Pro

Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Uso confortevole grazie a afflusso di acqua pulita e scarico
- Facile da pulire – HydroClean e vano cottura in acciaio inossidabile



Codice EAN: 4002516632177 / Numero di materiale: 12100230 / Vecchio numero di materiale: 23746529D

Struttura e design	
ContourLine	Nero ossidiana
Forno a vapore combinato	•
VitroLine	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Forno a vapore	•
Sous-vide	•
Riscaldare	•
Casseruola Gourmet	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Torte dolci/salate speciali	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Forno a vapore Eco	•
Scaldare i piatti	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•

DGC 7465 HC Pro

Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516632177 / Numero di materiale: 12100230 / Vecchio numero di materiale: 23746529D

Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura automatica del menu	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Programma per lo Shabbat	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ - D)	A+
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore esterno di vapore	•
HydroClean	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30
DirectWater plus	•
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento dei vapori	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	67
Numero ripiani	4
Contrassegno dei ripiani	•
Incarnieratura sportello	sotto

DGC 7465 HC Pro

Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516632177 / Numero di materiale: 12100230 / Vecchio numero di materiale: 23746529D


Luce del vano cottura	BrilliantLight
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max in modalità forno tradizionale in °C	230
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperature max in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 567
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	567
Peso in kg	46,5
Assorbimento complessivo in kW	3,45
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del tubo di ingresso dell'acqua in m	2,0
Lunghezza del tubo di scarico dell'acqua in m	3,0
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean HBBR 71	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1
Recipienti per forno a vapore forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Detersivo HydroClean	1
Pastiglie decalcificanti	2
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7465 HC Pro


Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings