

## DGC 7465 HC Pro

Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Uso confortevole grazie a afflusso di acqua pulita e scarico
- Facile da pulire – HydroClean e vano cottura in acciaio inossidabile



Codice EAN: 4002516631989 / Numero di materiale: 12100320 / Vecchio numero di materiale: 23746549D

<b>Struttura e design</b>	
ContourLine	acciaio inox CleanSteel
Forno a vapore combinato	•
PureLine	•
<b>Vantaggi</b>	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
<b>Modalità</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Forno a vapore	•
Sous-vide	•
Riscaldare	•
Casseruola Gourmet	•
Modalità Grill	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Torte dolci/salate speciali	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Forno a vapore Eco	•
Scaldare i piatti	•
Applicazioni speciali	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•

## DGC 7465 HC Pro

Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.




Codice EAN: 4002516631989 / Numero di materiale: 12100320 / Vecchio numero di materiale: 23746549D

Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura automatica del menu	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Programma per lo Shabbat	•
Impostazioni individuali	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
<b>Comfort di pulizia</b>	
Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore esterno di vapore	•
HydroClean	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnica vapore/allacciamento idrico</b>	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30
DirectWater plus	•
Filtro scarico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento dei vapori	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	67
Numero ripiani	4
Contrassegno dei ripiani	•




## DGC 7465 HC Pro


Forno a vapore con allacciamento acqua pulita e di scarico per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings