

CM 5315 Active

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Codice EAN: 4002516599296 / Numero di materiale: 12134710 /
Vecchio numero di materiale: 29531510I

Struttura e design	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
ContourLine	grigio grafite
Vantaggi	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	13,5
Multilingua	•
Numero miscele caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani in g	200
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	200
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,3
Capacità recupero capsule in pezzi	7
Capacità vaschetta raccogliogocce in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Bevande	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•

CM 5315 Active

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



Codice EAN: 4002516599296 / Numero di materiale: 12134710 /
Vecchio numero di materiale: 29531510I

Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffettiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Comfort di pulizia	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Larghezza elettrodomestico in mm	241
Altezza elettrodomestico in mm	360
Profondità elettrodomestico in mm	460
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,0
Accessori in dotazione	
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Istruzioni d'uso brevi sul retro dell'apparecchio	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,