

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



- Lavaggio flessibile 2 cestelli in metallo o plastica per carico
- Max. resa di lavaggio\*: 228 piatti/h o 12cesti/h
- Elevato comfort d'uso con display touch: M Touch Basic
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516604648 / Numero di materiale: 12143280 / Vecchio numero di materiale: 61040132MAR

| <b>Struttura e versione</b>                                 |   |
|---|---|
| Struttura   | Lavastoviglie da sottopiano               |
| Linea   | MasterLine                                |
| Modello   | Marine                                    |
| Sistema risciacquo  | Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita |
| Num. livelli risciacquo                                     | 2   |
| Frontale  | Acciaio inox                              |
| Coperchio   | Senza coperchio                           |
| Pareti laterali   | Zincato                                   |
| <b>Utilizzo</b>   |   |
| Adatto per offshore e settore navale                        | •   |
| <b>Dati prestazioni</b>                                     |   |
| Efficacia testata contro i virus                            | •   |
| Igiene testata  | •   |
| Pompa di circolazione, Qmax in l/min.                       | 390                                       |
| Durata minima del programma in min.                         | 10  |
| Temperatura max risciacquo finale in °C                     | 70  |
| Prestazioni di lavaggio piatti/h                            | 228                                       |
| Prestazioni di lavaggio cestelli/h                          | 12  |
| Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli   | •   |
| Durata in cicli di lavaggio                                 | 28000                                     |
| <b>Miele MOVE</b>   |   |
| Connessione in rete con Miele MOVE                          | •   |
| Visualizzazione dello stato e dei dettagli degli apparecchi | •   |
| Ricezione delle notifiche push                              | •   |
| Denominazione individuale degli apparecchi                  | •   |
| Configurazione posizione                                    | •   |
| Ordine successivo di beni di consumo                        | •   |
| Gestione errori   | •   |
| Registrazione dei dati di funzionamento                     | •   |
| Funzione self-help  | •   |
| Installazione di aggiornamenti Remote e del software        | •   |
| <b>Comandi</b>  |   |
| Tipo di comandi   | M Touch Basic                             |
| Preselez. max. tempo di avvio in h                          | 24  |
| Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso | •   |
| Programmi [numero]  | 10  |
| Indicazione svolgimento programma                           | •   |
| Lingue del display impostabili                              | •   |
| Comandi neutri  | •   |
| <b>Allacciamento elettrico standard</b>                     |   |
| Allacciamento elettrico                                     | 2 AC 208V 60HZ                            |
| Potenza di riscaldamento in kW                              | 5,40                                      |
| Potenza assorbita in kW                                     | 5,80                                      |
| Protezione in A   | 30  |
| Lunghezza cavo di rete in m                                 | 1,90                                      |
| Spina NEMA: twist lock L6-30                                | •   |

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516604648 / Numero di materiale: 12143280 /  
Vecchio numero di materiale: 61040132MAR

### Variante tensione possibile 1

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Allacciamento elettrico        | 3 AC 208V 60HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 5,40           |
| Potenza assorbita in kW        | 5,80           |
| Protezione in A                | 20             |

### Allacciamento/scarico idrico

|   |                   |
|---|-------------------|
| Acqua fredda [numero]                                 | 1                 |
| Acqua calda [numero]                                  | 1                 |
| Pressione di flusso necessaria in bar                 | 0,40-10,00        |
| Pompa di scarico                                      | 22                |
| Prevalenza massima della pompa di scarico in cm       | 100               |
| Addolcitore acqua integrato                           | •                 |
| Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol | 10,70             |
| Sistema di protezione idrica                          | Waterproof-System |
| Consumo idrico per risciacquo in l                    | 17,50             |
| Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm           | 170               |
| Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm            | 150               |

### Dimensioni e peso

|   |      |
|---|------|
| Misura esterna, altezza netta in mm                             | 820  |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                           | 598  |
| Misura esterna, profondità netta in mm                          | 580  |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                             | 920  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                           | 670  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                          | 740  |
| Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm                     | 530  |
| Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm                       | 536  |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm | 474  |
| Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm | 516  |
| Altezza inserimento dal pavimento in mm                         | 216  |
| Larghezza nicchia necessaria in mm                              | 600  |
| Peso netto in kg  | 65   |
| Peso lordo in kg  | 75   |
| Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>                | 1200 |

### Valori delle emissioni

|   |                    |
|---|--------------------|
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW           | 59,0               |
| Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h          | 1,08               |

### Programmi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Universal             | • |
| Breve                 | • |
| Igiene                | • |
| Freddo/Prelavaggio    | • |
| Bicchieri             | • |
| Bicchieri della birra | • |
| Posate                | • |
| Plastica              | • |
| Intensivo             | • |
| Rigenerazione         | • |
| Scarico               | • |

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516604648 / Numero di materiale: 12143280 /  
Vecchio numero di materiale: 61040132MAR

| <b>Struttura del cestello</b>  |       |
|--|-------|
| 2 x inserto E 816  | •     |
| 1 cesto superiore APFD 215   | •     |
| 1 cesto inferiore APFD 220 per inserti   | •     |
| 2 inserti APFD 420 per posate  | •     |
| Cestello superiore regolabile in altezza   | •     |
| Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210  | •     |
| <b>Dotazione</b>   |       |
| Asciugatura  | senza |
| 1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi                                       | •     |
| Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità  | •     |
| Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi | •     |
| AutoClose  | •     |
| Perfect GlassCare  | •     |
| Tempo di mantenimento della temperatura regolabile   | •     |
| Temperatura di risciacquo modificabile   | •     |
| Interfaccia ottica   | •     |
| Sistema filtrante altamente efficace con controllo dell'inserto del filtro                           | •     |
| Modulo WLAN  | •     |
| Ampia gamma di accessori (optional)  | •     |
| <b>Possibilità di allacciamento</b>  |       |
| Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido   | •     |
| Modulo di dosaggio esterno per brillantante  | •     |
| <b>Norme, marcature, certificazioni</b>  |       |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE  | •     |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1   | •     |
| EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV   | •     |
| DIN 10512  | •     |
| DIN EN 17735   | •     |
| ETL  | •     |
| ADA  | •     |