

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



- Lavaggio flessibile 2 cestelli in metallo o plastica per carico
- Max. resa di lavaggio\*: 228 piatti/h o 12cesti/h
- Elevato comfort d'uso con display touch: M Touch Basic
- Sempre il programma giusto – Soluzioni specifiche per gli oggetti
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002516604655 / Numero di materiale: 12143290 / Vecchio numero di materiale: 61040135MAR

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da sottopiano
Linea	MasterLine
Modello	Marine
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Senza coperchio
Pareti laterali	Zincato
Utilizzo	
Adatto per offshore e settore navale	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	10
Temperatura max risciacquo finale in °C	70
Prestazioni di lavaggio piatti/h	228
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	12
Possibilità di lavare i cestelli in plastica su 2 livelli	•
Durata in cicli di lavaggio	28000
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Visualizzazione dello stato e dei dettagli degli apparecchi	•
Ricezione delle notifiche push	•
Denominazione individuale degli apparecchi	•
Configurazione posizione	•
Ordine successivo di beni di consumo	•
Gestione errori	•
Registrazione dei dati di funzionamento	•
Funzione self-help	•
Installazione di aggiornamenti Remote e del software	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Basic
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi [numero]	10
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	2 AC 240V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,40
Potenza assorbita in kW	5,80
Protezione in A	30
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Spina NEMA: twist lock L6-30	•

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516604655 / Numero di materiale: 12143290 / Vecchio numero di materiale: 61040135MAR

### Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	3 AC 240V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	5,40
Potenza assorbita in kW	5,80
Protezione in A	20

### Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	0,40-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	17,50
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	170
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150

### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	820
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	580
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	530
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	536
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	516
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	65
Peso lordo in kg	75
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1200

### Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	47 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	59,0
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,08

### Programmi

Universal	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Bicchieri della birra	•
Posate	•
Plastica	•
Intensivo	•
Rigenerazione	•
Scarico	•

## PFD 401 U [WB Marine]

Lavastoviglie da sottopiano ad acqua pulita con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516604655 / Numero di materiale: 12143290 /  
Vecchio numero di materiale: 61040135MAR

<b>Struttura del cestello</b>	
2 x inserto E 816	•
1 cesto superiore APFD 215	•
1 cesto inferiore APFD 220 per inserti	•
2 inserti APFD 420 per posate	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•
<b>Dotazione</b>	
Asciugatura	senza
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Interfaccia ottica	•
Sistema filtrante altamente efficace con controllo dell'inserto del filtro	•
Modulo WLAN	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Modulo di dosaggio esterno per brillantante	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX1	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
ADA	•