

H 2861 B

Forni

design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.



- Display con testi in chiaro con manopole – EasyControl Plus
- Pulizia particolarmente facile -Dotazione PerfectClean
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home
- Risultati perfetti in modo semplice: Programmi automatici
- Per un'eccellente croccantezza: modalità AirFry



Codice EAN: 4002516652618 / Numero di materiale: 12155040 /
Vecchio numero di materiale: 22286124SER

Struttura e design	
Forno da incasso	•
ContourLine	Nero ossidiana
VitroLine	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Modalità	
AirFry	•
Programmi automatici	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Grill	•
Thermovent plus	•
Cottura intensa	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•

H 2861 B

Forni

design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.



Codice EAN: 4002516652618 / Numero di materiale: 12155040 /

Vecchio numero di materiale: 22286124SER

Blocco accensione

•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot alogeno
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	42,0
Assorbimento complessivo in kW	3,50
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50
Sostituire luci	Cliente

Accessori in dotazione

Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire	1
Guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1

Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2861 B

Forni

design versatile, con conn. in rete, PerfectClean e guida estraibile FlexiClip.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing